



PD2E 24 R

TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 1020W

- Potente motore da 1020 W
- Velocità variabile con reversibilità
- Sistema antivibrazioni AVS per un uso più confortevole
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Ricezione diretta per ridurre lunghezza e peso ridotti per una migliore visibilità durante l'applicazione
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore
- Mandrino autoserrante in metallo da 1,5 - 13 mm
- Cavo 4 m



Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1,000/ 0 - 3,200
Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	40/ 16/ 24/ 22
Coppia max (Nm)	60
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	3.0
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933419595