

WXHAP 200

Item No: T0052711999N



KEY FEATURES

- + 200 W, 24 V
- + Plage de température 50°C - 550°C
- + Indicateur Led bleue
- + Paramètres sauvegardés dans l'outil
- + Flux d'air sans ions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coffre-fort ESD	Oui
Air chaud (picto)	Yes
Débit d'air chaud maximum l/min (dépend de l'outil)	20 l/min
Pouvoir	200 W
Unité d'approvisionnement	WXA2 WXR3
Précision de la température°C	± 30 °C
Précision de la température°F	± 54 °F
Plage de température (en fonction de l'outil)	93 - 537°C
Plage de température °C	100 - 550 °C
Plage de température °F	200 - 1000 °F
Plage de pointe	F R D Q
Type de pourboire	F R D & Q Series WX
UPC	037103308214