

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT SFN Kit - porte pleine - 1400x800 mm (Hxl)

NSYSFND148

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | PanelSeT                                                                                                                                                                                           |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe                                                                                                                                                                             |
| Type de produit ou équipement              | Porte                                                                                                                                                                                              |
| Application                                | Universel                                                                                                                                                                                          |
| Dimensions nominales de l'armoire          | - H: 1400 mm W: 800 mm                                                                                                                                                                             |
| Emplacement de montage                     | Façade<br>Côté                                                                                                                                                                                     |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT PanelSeT SFN                                                                                                                                                                              |
| Composition de l'appareil                  | 1 porte<br>1 serrure avec poignée et insert à double barre 5 mm<br>1 système de barre de verrouillage à 4 points<br>1 cadre de renforcement<br>4 charnières<br>4 cliquets de barre de verrouillage |
| Quantité du lot                            | Lot de 1                                                                                                                                                                                           |

### Complémentaires

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Matière                      | Tôle d'acier              |
| Couleur                      | Gris (RAL 7035)           |
| Finition de la surface       | Poudre époxy-polyester    |
| Type de verrou               | Serrure double barre 5 mm |
| Nombre de verrous            | 1                         |
| Type de porte                | Opaque                    |
| Sens d'ouverture de la porte | Réversible (120 °)        |
| Charge maximum               | 60 kg/m²                  |
| Hauteur                      | Nominal: 1400 mm          |
| Largeur                      | Nominal: 769 mm           |
| Poids Net                    | 19,4 kg                   |

### Environnement

|                    |      |
|--------------------|------|
| Tenue aux chocs IK | IK10 |
|--------------------|------|

### Emballage

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Type d'emballage 1        | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1   |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,000 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 78,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 140,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 22,000 kg  |
| Type d'emballage 2             | P2M        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 78,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 120,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 200,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 248,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Coverage | Produit de base |
| Garantie | 18 months       |

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale            |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 114                                               |
| Profil environnemental du produit (PEP) | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                              |
| Emballage sans plastique          | Non                                                              |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Numéro SCIP                       | 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6                             |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Profil de circularité    | <a href="#">Informations de fin de vie</a> |
| Reprise                  | Oui                                        |