

2出力対応 4K HDMI 分配器スプリッター USBバスパワー/ACアダプタ対応 4K 30Hz

Product ID: ST122HD4KU



4K対応2ポートビデオスプリッター。1080pHDの4倍という卓越した4K超HD画質に対応し、4Kビデオソースを2台のHDMIディスプレイに表示します。

HDMIの旧バージョンとも下位互換性があり、コンピュータ、Blu-rayプレーヤ、ケーブルテレビ、セットトップボックスなど、1080p/720pビデオ解像度デバイスにも対応します。現在4Kビデオ対応が不要な場合でも、既存のデバイスで本スプリッターを使用し、将来的に最新のディスプレイ技術を活用することができます。また、本製品は3Dに対応しており、アクティブ/パッシブ3Dディスプレイの3D立体ビデオソースで使用することができます。

このHDMIスプリッターは、必要に応じて同梱のUSBケーブルまたは電源アダプタで給電できるため、セットアップが簡単です。また、本体にはHDMIソースケーブルがついており、直接HDMIソースに接続できるため、外部ケーブルを追加するコストがかかりません。

StarTech.com では、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- 4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示
- 同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用
- ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示
- 金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示
- 医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示

Features

- 最大4K @ 30Hzの超HDビデオ解像度に対応
- USB給電対応。オプションの電源アダプタも同梱
- 本体一体型HDMIソースケーブル
- 3Dビデオ対応
- 7.1 サラウンドサウンド オーディオに対応
- 2x HDMI 出力
- 小型設計

ハードウェア	Warranty	2 Years
	AV入力	HDMI
	AV出力	HDMI
	オーディオ	あり
	ポート	2
	業界標準	HDMI 1.4
性能	オーディオ仕様	7.1サラウンドサウンド
	ワイド画面サポート	あり
	対応解像度	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	最大デジタル解像度	4K @ 30 Hz
コネクタ	コネクタA	1 - HDMI(19ピン) オス
	コネクタB	2 - HDMI(19ピン) メス
電源	プラグタイプ	N
	入力電圧	100 ~ 240 AC
	入力電流	0.5 A
	出力電圧	5 DC
	出力電流	2 A
	消費電力(W)	10
	電源	ACアダプタ同梱
物理的特徴	色	ブラック
	製品幅	2 in [50 mm]
	製品重量	2.8 oz [78 g]
	製品長さ	24.4 in [620 mm]
	製品高さ	0.7 in [18 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	14 oz [396 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - HDMIスプリッタ
		1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)
		1 - USB電源ケーブル
		1 - 取扱説明書

Product appearance and specifications are subject to change without notice.