


Datenblatt:

Steckklemme CLASSIC 5x 0.08-4mm² mit Betätigungshebel gr/or VPE 40 Stk.

Steckklemme CLASSIC 5x 0.08-4mm², mit Betätigungshebel, für alle Leiterarten, grau/orange, VPE 40 Stk.

Artikelnummer 06 2530 1 40
 EAN 4044918464956
 Einheits Nr.
 Einheit PACK
 Verpackungseinheit 10
 Verpackungsmasse 9.0 x 11.0 x 6.0 (B x H x T) cm
 Bruttogewicht 0.290 Kg
 Ursprungsland DE
 Zolltarifnr. 85369010



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckklemme
Marke	WAGO
Modell	5-polig
Inhaltsmenge	40 Stk.
Anschlussart	Steckklemmen mit Betätigungshebel
Anzahl Anschlussstellen	5
Anschlussquerschnitt	0.08 - 4 mm ²
Nennstrom	32 A
Nennspannung	400 V
Produktefarbe	Grau, Orange
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Einsatztemperaturbereich	bis +85 °C
Sicherheitsfunktionen	Bemessungsstossspannung: 4 kV
Zusatzfunktionen	Überspannungskategorie II
Zusatzfunktionen	Verschmutzungsgrad 2
Produkthöhe	15 mm
Produktbreite	27 mm
Produkttiefe	20.5 mm
Gewicht netto	0.007 Kg
Verpackungsart	Karton