

MODULO IN TERMOFORMATO ASSORTITO (30 PZ)

519/606ACEB

PROMO



Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

Peso kg

U05190804

311x188x45

2,3

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



241 1/4 - Snodo cardanico

1

-



241 1/2 - Snodo cardanico

1

-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo	Pezzi	Misure
 243 1/4 - Portabussole con impugnatura	1	-
 237 B 1/2 - Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	1	-
 237 B 1/4 - Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato	1	-
 236 1/4 - Prolunghe	1	100
 236 1/2 - Prolunghe	1	125
 235 1/2 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale	14	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27
 235 1/4 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale	9	5,5-6-7-8-9-10-11-12-13
 519/606ACEAV - Modulo in termoformato vuoto	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.