



PUMP700-2L

Pompe hydraulique, manuelle

Hand pump, two-stage

Information technique

Votre alternative produit actuelle

Series	PUMP	Series PUMP
Version	HN	For use with hydraulic nuts

Données techniques

P max	700 bar	Pression de fonctionnement maximale
p 1	20 bar	Operating pressure, 1st stage
Ṽ H1	12,9 cm³	Oil flow/stroke, 1st stage
Ṽ H2	2,3 cm³	Oil flow/stroke, 2nd stage
V max	2 l	Volume du réservoir d'huile
V eff	1,6 l	Quantité d'huile utilisable
η 40	32 – 46 mm²/s	Viscosité de l'huile conforme à la norme ISO VG à 40 °C
L 0	1.500 mm	Longueur du flexible
	Quick coupling G¼	Coupling
	620 mm	Longueur
	150 mm	Largeur
	170 mm	Hauteur
≈m	6 kg	Poids

information additionnelle

	preferably in combination with hydraulic nuts HYDNUT	Use
--	--	-----



[Afficher les détails du produit dans medias](#)

10.11.2025, 02:53:11 UTC

SCHAEFFLER

Produits associés

HYDNUT..-E
HYDNUT..-E-INCH
HYDNUT..-HEAVY