

M18 ONEFHP-0X

TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA M18 FUEL™ ONE-KEY™

Tassellatore SDS-Plus ad alta potenza, in grado di fornire 5,0 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (6,9 m/s²)

In grado di effettuare fino a 10 fori ø18 x 100 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)

Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza

4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello

Compatibile con l'unità di aspirazione M18 FPDDEXL

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™

Energia del colpo (EPTA)(J)	5.0
Frequenza di percussione (colpi/min)	4,600
Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30/ 13/ 32
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	8.46
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	7.9
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933478884

