



Convertitore Toslink a RCA/Jack 3,5 mm

SKU: VVATOSLRCACONVERTK



Convertitore di segnale audio con alimentatore, cavo di ricarica USB – DC 5V incluso

Questo **convertitore con scocca metallica** è il prodotto giusto per te che hai un televisore con ingressi Toslink ma che non vuoi rinunciare a cuffie o altri dispositivi audio che supportano cavi jack o RCA.

L'adattatore è di semplice utilizzo: dovrai collegare il **cavo Toslink** all'ingresso dedicato del dispositivo da cui vuoi sentire l'audio. Collega l'altra estremità del cavetto al convertitore ed inserisci nelle apposite entrate i connettori jack da 3,5 mm o RCA, a seconda delle tue esigenze.

Il convertitore potrà essere alimentato grazie al **cavo USB – DC 5V** incluso nella confezione. Ti basterà collegare il connettore USB a un travel charger o al tuo televisore e quello DC 5V nell'ingresso dedicato dell'adattatore.

Caratteristiche:

- Scocca in metallo
- Ottima riproduzione del suono
- Cavo Toslink di 1 metro con cappucci trasparenti
- Cavo di ricarica USB – DC 5V incluso



Convertitore Toslink a RCA/Jack 3,5 mm
SKU: VVATOSLRCACONVERTK

Dati tecnici

Codice Articolo: VVATOSLRCACONVERTK

Peso: 73 g

EAN: 8018417505072

GPSR: Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità., Articolo soggetto alla Direttiva RAEE 2012/19/UE, Articolo soggetto alla marcatura CE, Imballaggio dell'articolo soggetto al sistema di riciclaggio "Green Dot", L'imballaggio dell'articolo è riciclabile, Articolo soggetto alla marcatura UKCA

Colore: black

Adatto per: Connessioni audio

Connettore 1: 1 ingresso Toslink femmina

Connettore 2: 2 x RCA Femmina

Dati logistici

Profondità Pack: 60 mm

Larghezza Pack: 110 mm

Profondità Inner: 240 mm

Altezza Pack: 220 mm

Peso Pack: 130 g

Larghezza Inner: 160 mm

Qtà Inner: 5 Pz

Profondità Master: 340 mm

Altezza Inner: 100 mm

Peso Inner: 780 g

Larghezza Master: 220 mm

Qtà Master: 20 Pz

Altezza Master: 270 mm

Peso Master: 3515 g