

NEBO

6,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

INCLUIDO

1

2

3

4

5

6

7

1) Luz de área de 6000 lúmenes.

2) Bolsa.

3) Transformador de potencia (cable de 4 m)

4) Kit de montaje para trípode

5) Adaptador doméstico de la UE de 220v

6) Adaptador doméstico de 240v para el Reino Unido

7) Adaptador de sitio para Reino Unido de 110 V

NEBO

6,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

ESPECIFICACIONES

Clase de protección.....	III
Grado de protección.....	IP54
Resistencia al impacto.....	IK07
Temperatura de funcionamiento.....	(-10 - 40°C)
Entrada de CA/potencia nominal.....	15V, 3.4A / 45W
Entrada de batería/potencia nominal.....	11.1V, 4500mAh
Lúmenes.....	6000lm
Tiempo de carga (CA).....	3 Horas(Aprox.)
Tiempo de funcionamiento.....	2 Horas(Aprox.)
Tipo de Baterías.....	Lithium Ion 11V, 4500mAh
Dimensiones (largo/ancho/alto).....	202 x 243 x 180mm
Peso.....	2042g

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD/MUDANZA E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Antes de su uso, asegúrese de que esté disponible el voltaje correcto.
Antes de cada carga, asegúrese de que el cable de alimentación y de luz no esté dañado de ninguna manera. Nunca utilice la luz si encuentra daños.
No utilice la luz en entornos explosivos en los que haya líquidos, gases o polvos inflamables.
No exponga ni sumerja completamente la luz en agua.
Las luces LED son extremadamente brillantes. No mire directamente a la lámpara.
No intente desmontar ni reparar la luz.
Guarde la luz dentro de la bolsa de transporte suministrada siempre que sea posible.

NEBO

6,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Para obtener más información, instrucciones detalladas en video, y registro de garantía, simplemente escanee el Código QR o visite NEBOLights.com.

+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

IMPORTANTE: Cargue completamente su NEBO Luz de área recargable de 6000 lúmenes antes de usarlo por primera vez.

CARGAR TU LUZ DE ÁREA NEBO

CARGAR SU PROYECTOR EN CASA:

1. Conecte el cable adaptador de corriente correspondiente al transformador de potencia (incluido). Abra la tapa del puerto de CA y conecte el enchufe cilíndrico al puerto de carga de CA de la luz. La carga comenzará automáticamente.

2. Cuando esté completamente cargada, el LED indicador de carga indicará 100%. (La carga completa podría tardar hasta 3.5 horas).

Toma de pared de CA

Cubierta del puerto de CA

Alimentación de CA Adaptador

Tapón de barril

CARGAR TUS DISPOSITIVOS

Conecte el cable USB-A (no incluido) al puerto de salida USB. Presione el botón ON/OFF una vez para encender la luz. Conecte el otro extremo a un dispositivo alimentado por USB; la carga comenzará automáticamente.

Cable USB-A (No incluido)

Interruptor de carga

OPERACIÓN DE SU LUZ DE ÁREA NEBO

Al presionar el botón ON/OFF una vez, la luz se encenderá. Una vez encendida la luz, pulsando de nuevo podrás establecer el nivel de brillo deseado con el número de clics deseado. (100%, 75%, 50%, 25%)
Presione el botón ON/OFF una vez más para apagar la luz.

Botón de encendido/apagado/selección de modo

USO DEL KIT DE MONTAJE PARA TRÍPODE

Coloque el kit de montaje para trípode en la base de la luz. El perno central debe atornillarse hasta el fondo en la base. Luego apretar los dos tornillos de fijación. Una vez conectado, inserte el perno de liberación rápida dentro de la placa base del trípode; el perno se bloqueará en su posición. Para liberar la luz, tire del cierre rápido y levante la luz.

Tripode vendido por separado

Tuerca de seguridad

Tornillos de seguridad

Perno de liberación rápida

Plato base

USO DEL GANCHO PARA COLGAR:

Saque el gancho para colgar de la base de la luz 900 grados completos.

Manejar

Gancho para colgar

Soportes para trípode

NEBO

6,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

INCLUSO

1

2

3

4

5

6

7

1) Luce d'area da 6.000 lumen.

2) Borsa per il trasporto

3) Trasformatore di alimentazione (cavo da 4 m)

4) Kit di montaggio su treppiede

5) Adattatore UE domestico da 220 V

6) Adattatore domestico britannico da 240 V

7) Adattatore da sito UK da 110 V

NEBO

6,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

SPECIFICHE

Classe di protezione.....	III
Grado di protezione.....	IP54
Resistenza all'impatto.....	IK07
Temperatura di esercizio.....	(-10 - 40°C)
Ingresso CA/Potenza nominale.....	15V, 3.4A / 45W
Ingresso batteria/potenza nominale.....	11.1V, 4500mAh
Lumen.....	6000lm
Tempo di ricarica (CA).....	3 Ore (ca)
Tempo di operatività.....	2 Ore (ca)
Tipo di batteria.....	Lithium Ion 11V, 4500mAh
Dimensioni (L/L/A).....	202 x 243 x 180mm
Peso.....	2042g

PRECAUZIONI DI SICUREZZA / SPOSTAMENTO E ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Prima dell'uso, assicurarsi che sia disponibile la giusta tensione.
Prima di ogni ricarica accertarsi che la luce e il cavo di alimentazione di rete non siano danneggiati in alcun modo. Non utilizzare mai la luce se si riscontrano danni.
Non utilizzare la lampada in ambienti esplosivi in cui sono presenti liquidi, gas o polveri infiammabili. Non esporre completamente immersa la luce nell'acqua.
La luce a LED sono estremamente luminose. Non guardare direttamente la lampada.
Non tentare di smontare o riparare la luce.
Conservare la luce all'interno della borsa per il trasporto in dotazione quando possibile.

NEBO

6,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

GUIDA RAPIDA

Per ulteriori informazioni, istruzioni video dettagliate, e la registrazione della garanzia, è sufficiente scansionare il file Codice QR o visita NEBOLights.com.

+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

IMPORTANTE: carica completamente il tuo NEBO Luce di zona ricaricabile da 6.000 lumen prima di usarlo per la prima volta.

RICARICA LA TUA LUCE AREA NEBO

RICARICA IL TUO FARETTO A CASA:

1. Collegare il relativo cavo dell'adattatore di alimentazione al trasformatore di alimentazione (incluso). Aprire il coperchio della porta CA e collegare la spina cilindrica alla porta di ricarica CA sulla luce. La ricarica inizierà automaticamente.

2. Quando è completamente carico, il LED dell'indicatore di carica indicherà il 100%. (La ricarica completa potrebbe richiedere fino a 3.5 ore).

Presse a muro CA

Copertura della porta CA

Corrente alternata Adattatore

Tappo a botte

RICARICA I TUOI DISPOSITIVI

1. Collega il cavo USB-A (non incluso) alla porta di uscita USB.
2. Collega l'altra estremità a un dispositivo alimentato tramite USB.
3. Premere l'interruttore di ricarica per abilitare la ricarica.

Cavo USB-A (Non include)

Interruttore di carica

UTILIZZO DELLA TUA LUCE AREA NEBO

Premendo una volta il pulsante ON/OFF, la luce si accenderà. Una volta accesa la luce, premendo nuovamente è possibile impostare il livello di luminosità desiderato con il numero di click desiderato. (100%, 75%, 50%, 25%)
Premere ancora una volta il pulsante ON/OFF per spegnere la luce.

Pulsante ON/OFF/selezione modalità

UTILIZZANDO IL KIT DI MONTAGGIO DEL TREPPIEDE

Collegare il kit di montaggio per treppiede alla base della luce. Il bullone centrale deve essere avvitato fino in fondo alla base, quindi serrare le due viti di fissaggio. Una volta fissato, inserire il bullone a sgancio rapido all'interno della piastra di base del treppiede; il bullone si bloccherà in posizione. Per rilasciare la luce, tirare il rilascio rapido e sollevare la luce verso l'alto.

Treppiedi venduto separatamente

Dado di fissaggio

Viti di fissaggio

Bullone a sgancio rapido

Piastra di base

UTILIZZO DEL GANCIO PER APPENDERE:

Estrarre di 900 gradi il gancio per appenderlo dalla base della lampada.

Maniglia

Gancio per appendere

Supporti per treppiede

NEBO

6,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

DOŁĄCZONY

1

2

3

4

5

6

7

1) Światło obszarowe o mocy 6000 lumenów

2) Torba do noszenia

3) Transformator mocy (kabel 4 m)

4) Zestaw do montażu na statywie

5) Krajowy adapter UE 220 V

6) Krajowy zasilacz brytyjski 240 V

7) Adapter 110 V w Wielkiej Brytanii

NEBO

6,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

SPECYFIKACJE

Klasa ochrony.....	III
Poziom zabezpieczeń.....	IP54
Odporność na uderzenia.....	IK07
Temperatura robocza.....	(-10 - 40°C)
Wejście AC / moc znamionowa.....	15V, 3.4A / 45W
Wejście akumulatora / moc znamionowa.....	11.1V, 4500mAh
Lumenów.....	6000lm
Czas ładowania (AC).....	3 godzinny (około)
Czas operacyjny.....	2 godzinny (około)
Typ Baterii.....	Lithium Ion 11V, 4500mAh
Wymiary (dł./szer./wys.).....	202 x 243 x 180mm
Waga.....	2042g

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI / PRZEMIESZCZANIE ORAZ INSTRUKCJE PRZECZYSZCZANIA

Przed użyciem upewnij się, że dostępne jest odpowiednie napięcie.
Przed każdym ładowaniem należy upewnić się, że lampy i kabel zasilający nie są w żaden sposób uszkodzone. Nigdy nie używaj łatek, jeśli zauważysz uszkodzenia.
Nie używaj łatek w środowiskach zagrożonych wybuchem, w których występują łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
Nie wystawiać całkowicie zanurz lampę w wodzie.
Światła LED są niezwykle jasne. Nie patrz bezpośrednio na lampę.
Nie próbuj demontować ani naprawiać światła.
Jeśli to możliwe, przechowywać łatek w dołączonej torbie transportowej.

NEBO

6,000 LUMEN

RECHARGEABLE AREA LIGHT

SKRÓĆONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby uzyskać więcej informacji, szczegółowe instrukcje wideo, i rejestracji gwarancji, wystarczy zeskanować plik Kod QR lub odwiedź NEBOLights.com.

+ (FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

WAŻNE: Całkowicie naładuj swoje NEBO Lampa obszarowa z możliwością ładowania o mocy 6000 lumenów przed pierwszym użyciem.

ŁADOWANIE LAMPY NEBO

ŁADOWANIE REFLEKTORA W DOMU:

1. Podłącz odpowiedni kabel zasilacza do transformatora mocy (w zestawie). Otwórz osłonę portu AC i podłącz wtyk beczkowy do portu ładowania AC na lampce. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

2. Po całkowitym naładowaniu wskaźnik LED ładowania wskaże 100%. (Pełne ładowanie może zająć do 3.5 godzin).

Gniazdo ściennie AC

Ośłona gniazda AC

Zasilanie sieciowe Adapter

Korek beczkowy

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ

1. Podłącz kabel USB-A (brak w zestawie) do portu wyjściowego USB.
2. Podłącz drugi koniec do urządzenia zasilanego przez USB.
3. Naciśnij przełącznik ładowania, aby włączyć ładowanie.

Kabel USB typu A (Nie wliczone)

Przełącznik ładowania

OBŚŁUGA LAMPY NEBO

Jednokrotne naciśnięcie przycisku ON/OFF powoduje włączenie światła.
Po włączeniu światła, naciskając ponownie, możesz ustawić żądany poziom jasności za pomocą żądanej liczby kliknięć. (100%, 75%, 50%, 25%)
Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć latarkę.

Przycisk włączania/wyłączania/wyboru trybu

KORZYSTANIE Z ZESTAWU MOCUJĄCEGO NA STATYWIE

Przymocuj zestaw do montażu na statywie do podstawy lampy. Środkową śrubę należy całkowicie wkręcić w podstawę, a następnie dokręcić dwie śruby zabezpieczające. Po zamocowaniu wkręć śrubę szybkiego zwalniania do płyty podstawy statywu. Śruba zablokuje się na swoim miejscu. Aby zwolnić latarkę, pociągnij szybkozwymkacz i podnieś lampę do góry.

Statyw sprzedany osobno

Zabezpieczenie nakrętki

Śruby zabezpieczające

Śruba szybkiego zwalniania

Płyta podstawowa

KORZYSTANIE Z HAKA DO WISZENIA:

Wyciągnij hak do zawieszania z podstawy lampy o pełne 900.

Uchwyt

Haczyk do zawieszania

Mocowania statywowe