



Meget slitesterk polypropylen spiralslange, smal spiral

- SPS


SPS spiralslange brukes der det er nødvendig med høy slitasjestyrke og på store kabelbunter, f.eks i petrokjemisk industri og fabrikker.

Egenskaper og fordeler

- Tykkvegget og veldig robust
- Utmerket beskyttelse mot mekaniske påkjenninger
- Meget høy slitasjemotstand
- Meget god motstandsdyktighet mot olje
- Leveres i diametre opp til 50mm
- Ideell for større kabelbunter



Spiralslange SPS er meget robust, og gir god beskyttelse mot oljer.



SPS spiralslange (smal spiral)

MATERIALE	Polypropylen (PP)
Driftstemperatur	-30°C til +100°C
Brennbarhetsklasse	UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Ø (D)	Avst. mellom lameller (P)	Bunte Ø max.	Lengde (L)	Farge	Art.nr.
SPS10	10	5,0	14	1 m	Sort (BK)	162-10100
SPS15	15	5,0	20	1 m	Sort (BK)	162-10150
SPS20	20	5,5	25	1 m	Sort (BK)	162-10200
SPS25	25	6,0	30	1 m	Sort (BK)	162-10250
SPS30	30	6,5	37	1 m	Sort (BK)	162-10300
SPS35	35	6,5	42	1 m	Sort (BK)	162-10350
SPS40	40	7,0	48	1 m	Sort (BK)	162-10400
SPS50	50	8,0	59	1 m	Sort (BK)	162-10500

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.