

MODULO IN TERMOFORMATO ASSORTITO (56 PZ)

519/607ACEA

PROMO



Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

Peso kg

U05190839

415x188x45

3

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



235 1/4 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale

10

5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14



235 1/2 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale

16

10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-21-22-24-27-30-32

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo	Pezzi	Misure
 236 1/2 - Prolunghe	1	125
 236 1/4 - Prolunghe	2	50-100
 237 A 1/2 - Cricchetto reversibile certificato IP51	1	-
 237 A 1/4 - Cricchetto reversibile certificato IP51	1	-
 241 1/2 - Snodo cardanico	1	-
 241 1/4 - Snodo cardanico	1	-
 660 - Inserti per viti con intaglio - attacco 1/4"	3	0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5
 660 E - Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4"	5	3-4-5-6-8
 660 PH - Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 1/4"	3	1-2-3

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	660 PZ - Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 1/4"	3	1-2-3
	660 STX - Inserti per viti con impronta TORX® Tamper Resistant - attacco 1/4"	7	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	519/607ACEV - Modulo in termoformato vuoto	1	-
	243 1/4 - Portabussole con impugnatura	1	-
	684 - Bussole portainseriti	1	1/4

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.