



WXHP 120 Platine chauffante

Item No: T0052702999N

KEY FEATURES

- + Surface chauffée 80 x 50 mm
- + Plage de température 50°C - 200°C
- + Sonde de température en platine
- + Compatible avec tous les blocs WX
- + Taille du boîtier 150 x 120 x 65 mm (L x l x H)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	45mm
Longueur	175mm
Dimensions L x l x h	175.0 x 125.0 x 45.0mm
Coffre-fort ESD	Oui
Dimensions de la plaque chauffante	80.0 x 50.0mm
Pouvoir	120 W
Unité d'approvisionnement	WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3
Plage de température (en fonction de l'outil)	251 - 752°C
Plage de température °C	50 - 200 °C
Plage de température °F	120 - 400 °F
Type de pourboire	WX
UPC	037103304186
Le Voltage	24 V