



Presentazione

Gamma	Odace
Tipo prodotto	USB charger + socket-outlet
Colore	Cobalt blue

Caratteristiche tecniche

Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Montaggio dispositivo	Incasso
Type of USB power supply	USB type C
Configurazione poli di uscita	2P + E
Descrizione presa standard	Pin earth
Outlet standard deviation	Francese
Numero di prese	1
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tipo di connessione integrata	1 USB type C 5 V DC, massima corrente di carico: 2.4 A 1 socket-outlet 250 V CA, massima corrente di carico: 16 A
Potenza nominale di uscita	10,5 W
Tipologia fissaggio	Con viti
Finitura superficie	Opaco
Lunghezza di spelatura fili	12 mm
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42,7 mm
Profondità di incasso	26,7 mm
Colore	Cobalt blue

Ambiente

Grado di protezione ip	IP20
------------------------	------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si

Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita