



34° D-Head 63 mm / RS / HDG / SC3 - 2.200 pc

CHIODI 34° - TESTA D

- Da utilizzare con M18 FFN
- Fascicolati con carta ed inclinati



Article Number	4932492614
Classe di assistenza	3
Diametro dell'attacco (mm)	2.8
Dimensioni della testa	ø7.4
Inclinazione (°)	34°
Lunghezza totale (mm)	65
Materiale	Zigrinato. Zincato a caldo
Nailers and Staplers [Configurator]	Milwaukee - M18 FFN;Paslode - 360XI;Paslode - IM350+;Hikoki - NT90GC;Hikoki - NR1890;Dewalt - DCN692;Senco - FinishPro35XP
Quantità confezione	2.200
Tio di lama	Ring Shank
Tipo	Chiodi con testa a D per M18FFN