


NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

INCLUDED



- 1 | 5 000 Lumen Flood Light
2 | Carry Bag
3 | Power Transformer (4m Cable)
4 | Tripod Mounting Kit
5 | 220v Domestic EU Adapter
6 | 240v Domestic UK Adapter
7 | 110v Site UK Adapter
8 | 1m USB-C to USB-C Charging Cable

NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

SPECIFICATIONS

Protection Class.....	III
Protection Degree.....	IP54
Impact Resistance.....	IK07
Operating Temperature.....	(-10 - 40°C)
AC Input / Rated Power.....	15V, 3.4A / 50W
Battery Input / Rated Power.....	11.1V, 4500mAh
Lumens.....	5000lm
Charging Time (AC).....	3 Hours (Approx)
Charging Time (USB-C).....	8 Hours (Approx)
Operating Time.....	2 Hours (Approx)
Battery Type.....	Lithium Ion 11V, 4500mAh
Dimensions (L/W/H).....	262 x 129 x 202mm
Weight.....	275g

SAFETY PRECAUTIONS / MOVING AND STORAGE INSTRUCTIONS

Prior to use, make sure the right voltage is available.
Prior to each charge, make sure the light and mains supply cable are not damaged in any way. Never use the light if you find damage.
Do not use the light in explosive environments in which flammable liquids, gases or dusts are present. Do not attempt to dismantle or repair the light.
LED lights are extremely bright. Do not look directly at the lamp.
Store the light inside the supplied carry bag whenever possible.

NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

QUICK START GUIDE

For more information, detailed video instructions, and warranty registration, simply scan the QR code or visit NEBOlights.com.




IMPORTANT: Fully charge your NEBO 5,000 Lumen Rechargeable Flood Light before using it for the first time.

CHARGING YOUR NEBO FLOOD LIGHT


CHARGING YOUR FLOODLIGHT AT HOME:

- Connect the relevant Power Adapter cable to the Power Transformer (included). Unscrew the AC port cover and plug the barrel plug into the AC charging Port on the light. Charging will begin automatically.
- When fully charged, the charging indicator LED will indicate 100%. (Full charge could take up to 3.5 hours).



CHARGING YOUR FLOODLIGHT USING USB-C CABLE:


Plug the USB-C Cable to the into a USB-C power outlet. Plug the other end into the USB-C Charging Port on the light. Charging will begin automatically. When fully charged, the charging indicator LED will indicate 100%. (Full charge could take up to 8 hours).



NOTE: Battery can be removed and charged by USB-C separately.


CHARGING YOUR DEVICES

- Plug USB-A cable (Not included) into the USB output port.
- Connect the other end to a USB powered device.
- Press the Charge Switch to enable charging.




OPERATING YOUR NEBO FLOOD LIGHT

By pressing the ON/OFF button once, the light will power on. Using the +/- buttons you can set the desired brightness level (100%, 75%, 50%, 25%). Press the ON/OFF button once more to power the light off.




USING THE TRIPOD MOUNTING KIT

Attach the Tripod Mounting Kit to the handle of the light with the securing nut, screwed tightly around the bolt. Once attached, insert the quick release bolt inside the Tripod base plate, the bolt will lock into position. To release the light, pull the Quick Release and lift the light upwards.




USING THE ADJUSTABLE HANDLE:

Rotate the swing handle from bottom to top, it will lock into 7 varying positions.



NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

INCLUS



- 1 | Projecteur de 5 000 lumens
2 | Sac de transport
3 | Transformateur de puissance (câble de 4 m)
4 | Kit de montage sur trépied
5 | Adaptateur domestique UE 220 V
6 | Adaptateur domestique britannique 240 V
7 | Adaptateur 110 V pour le Royaume-Uni
8 | Câble de chargement USB-C de 1 m

NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

CARACTÉRISTIQUES

Classe de protection.....	III
Degré de protection.....	IP54
Résistance aux chocs.....	IK07
Température de fonctionnement.....	(-10 - 40°C)
Entrée CA/Puissance nominale.....	15V, 3.4A / 50W
Entrée de la batterie/Puissance nominale.....	11.1V, 4500mAh
Lumens.....	5000lm
Temps de charge (CA).....	3 Hours (Approx)
Temps de charge (USB-C).....	8 Hours (Approx)
Temps de fonctionnement.....	2 Hours (Approx)
Type de batterie.....	Lithium Ion 11V, 4500mAh
Dimensions (L/W/H).....	262 x 129 x 202mm
Poids.....	275g

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ / DÉMARRAGE ET INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Avant utilisation, assurez-vous que la bonne tension est disponible.
Avant chaque charge, assurez-vous que l'éclairage et le câble d'alimentation secteur ne sont en aucun cas endommagés. N'utilisez jamais la lumière si vous constatez des dommages.
N'utilisez pas la lampe dans des environnements explosifs dans lesquels des liquides, des gaz ou des poussières inflammables sont présents.
Les lumières LED sont extrêmement lumineuses. Ne regardez pas directement la lampe.
Ne essayez pas de démonter ou de réparer la lumière.
Rangez la lumière dans le sac de transport fourni autant que possible.

NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pour plus d'informations, des instructions vidéo détaillées, et l'enregistrement de la garantie, scannez simplement le Code QR ou visitez NEBOlights.com.




IMPORTANT : Chargez complètement votre NEBO Projecteur rechargeable de 5 000 lumens avant de l'utiliser pour la première fois.

CHARGER VOTRE PROJECTEUR NEBO


RECHARGER VOTRE PROJECTEUR A LA MAISON :

- Connectez le câble de l'adaptateur secteur approprié au transformateur de puissance (inclus). Ouvrez le couvercle du port CA et branchez la fiche cylindrique dans le port de charge CA de la lumière. La charge commencera automatiquement.
- Une fois complètement chargé, le voyant LED de charge indiquera 100 %. (Une charge complète peut prendre jusqu'à 3.5 heures).



CHARGER VOTRE PROJECTEUR À L'AIDE DU CÂBLE USB-C :


Branchez le câble USB-C dans une prise de courant USB-C. Branchez l'autre extrémité sur le port de chargement USB-C de la lumière. La charge commencera automatiquement. Une fois complètement chargé, le voyant LED de charge indiquera 100 %. (Une charge complète peut prendre jusqu'à 8 heures).



REMARQUE : La batterie peut être retirée et chargée séparément par USB-C.

CHARGER VOS APPAREILS

Branchez le câble USB-A (non inclus) sur le port de sortie USB. Connectez l'autre extrémité à un périphérique alimenté par USB. Appuyez sur l'interrupteur de charge pour activer la charge.




UTILISATION DE VOTRE PROJECTEUR NEBO

En appuyant une fois sur le bouton ON/OFF, la lumière s'allumera. À l'aide des boutons +/-, vous pouvez régler le niveau de luminosité souhaité (100 %, 75 %, 50 %, 25 %). Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF pour éteindre la lumière.




UTILISATION DU KIT DE MONTAGE POUR TRÉPIED

Fixez le kit de montage sur trépied à la poignée de la lampe avec l'écrou de fixation fermement vissé autour du boulon. Une fois fixé, insérez le boulon à dégainement rapide à l'intérieur de la plaque de base du trépied, le boulon se verrouillera en position. Pour libérer la lumière, tirez sur le système de dégainement rapide et soulevez la lumière vers le haut.




UTILISATION DE LA POIGNÉE RÉGLABLE :

Faites pivoter la poignée pivotante de bas en haut, elle se verrouillera dans 7 positions différentes.



NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

INBEGRIFFEN



- 1 | 5.000 Lumen Flutlicht
2 | Tragetasche
3 | Leistungstransformator (4 m Kabel)
4 | Stativ-Montagesatz
5 | 220-V-Minals-EU-Adapter
6 | 240-V-Minalsadapter für Großbritannien
7 | 110-V-Standard-UK-Adapter
8 | 1 m langes USB-C-Ladekabel

NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

SPEZIFIKATIONEN

Schutzklasse.....	III
Schutzgrad.....	IP54
Schlagfestigkeit.....	IK07
Betriebstemperatur.....	(-10 - 40°C)
AC-Eingang / Nennleistung.....	15V, 3.4A / 50W
Batterieingang / Nennleistung.....	11.1V, 4500mAh
Lumen.....	5000lm
Ladezeit (AC).....	3 Std.(ca)
Ladezeit (USB-C).....	8 Std.(ca)
Betriebszeit.....	2 Std.(ca)
Akku-Typ.....	Lithium Ion 11V, 4500mAh
Abmessungen (L/B/H).....	262 x 129 x 202mm
Gewicht.....	275g

SICHERHEITSHINWEISE / UMZUG UND AUFBEWAHRUNGSHINWEISE

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die richtige Spannung vorhanden ist. Stellen Sie vor jedem Ladevorgang sicher, dass das Licht und das Netzkabel nicht beschädigt sind. Benutzen Sie die Lampe niemals, wenn Sie Schäden feststellen. Benutzen Sie die Leuchte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub vorhanden sind. LED-Leuchten sind extrem hell. Schauen Sie nicht direkt in die Lampe. Versuchen Sie nicht, die Leuchte zu zerlegen oder zu reparieren. Bewahren Sie die Leuchte nach Möglichkeit in der mitgelieferten Tragetasche auf.

NEBO
5,000 LUMEN
RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Als Nutzer von unseren Produkten sind Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Abgerüsteten:

Elektron- und Elektrogeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Abgerüstete bezeichnet. Besitzer von Abgerüsteten müssen diese einer von unseren Sammelstellen für gefährliche Abfälle übergeben. Abgerüstete gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen:

Besitzer von Abgerüsteten müssen Akkubatterien und Akkukumulatoren, die nicht von Abgerüsteten umhüllt sind, vor der Abgabe an eine Erfassungstelle vom Abgerüsteten trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Abgerüsteten entnommen werden können. Wenn die Abgerüstete eine Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers aufgeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Abgerüsteten:

Besitzer von Abgerüsteten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebspartnern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmestellen sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mindestens pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Abgerüsteten besteht bei nichtabnehmbaren Verklebungen unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgetauscht wird, kann das gleiche Abgerüstete auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalogvertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „kleinformatige“, „kleinformatige“ oder „kleinformatige“ Geräte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 25 Zentimetern, zu einer entsprechenden Rückgabe-Karte werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages beifügt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertriebspartner unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Abgerüstete, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf das Abgerüstete pro Gerät.



Datenschutz-Hinweis:

Abgerüstete enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationsbranche wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Abgerüsteten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“:

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsentierten Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Weitere Informationen, detaillierte Videoanleitungen, und Garantieregistrierung, scannen Sie einfach die QR-Code oder besuchen Sie NEBOlights.com.



LADEN SIE IHR NEBO FLUTLICHT


LADEN SIE IHR FLUTLICHT ZU HAUSE AUF:

- Verbinden Sie das entsprechende Netzteilkabel mit dem Netztransformator (im Lieferumfang enthalten). Schrauben Sie die Abdeckung des AC-Anschlusses ab und stecken Sie den Hohlstecker in den AC-Ladeanschluss der Leuchte. Der Ladevorgang beginnt automatisch.
- Bei voller Ladung zeigt die Ladeanzeige-LED 100 % an. (Das vollständige Aufladen kann bis zu 3.5 Stunden dauern).



LADEN SIE IHR FLUTLICHT MIT DEM USB-C-KABEL:


Stecken Sie das USB-C-Kabel in eine USB-C-Steckdose. Stecken Sie das andere Ende in den USB-C-Ladeanschluss der Leuchte. Der Ladevorgang beginnt automatisch. Bei voller Ladung zeigt die Ladeanzeige-LED 100 % an. (Das vollständige Aufladen kann bis zu 8 Stunden dauern).



HINWEIS: Der Akku kann entfernt und separat über USB-C aufgeladen werden.

LADEN SIE IHRE GERÄTE

Stecken Sie das USB-A-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in den USB-Ausgangsanschluss. Verbinden Sie das andere Ende mit einem über USB betriebenen Gerät. Drücken Sie den Ladeschalter, um den Ladevorgang zu aktivieren.




BEDIENUNG IHRES NEBO FLUTLICHTS

Durch einmaliges Drücken der EIN/AUS-Taste wird das Licht eingeschaltet. Mit den Tasten +/- können Sie die gewünschte Helligkeitsstufe einstellen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %). Drücken Sie die EIN/AUS-Taste noch einmal, um das Licht auszuschalten.




VERWENDUNG DES STATIV-MONTAGESATZES

Befestigen Sie das Stativ-Montageset am Griff der Leuchte, wobei die Sicherungsmutter fest um die Schraube geschraubt wird. Nach der Befestigung stecken Sie den Schnellspannbolzen in die Stativ-Grundplatte, der Bolzen rastet ein. Um die Leuchte zu lösen, ziehen Sie am Schnellverschluss und heben Sie die Leuchte nach oben.



VERWENDUNG DES VERSTELLBAREN GRIFFS:

Drehen Sie den Schwenkgriff von unten nach oben, er rastet in 7 verschiedenen Positionen ein.



NEBO

5,000 LUMEN

RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

INCLUIDO

1

2

3

4

5

6

7

8

1) Foco de 5.000 lúmenes.

2) Bolsa

3) Transformador de potencia (cable de 4 m)

4) Kit de montaje para trípode

5) Adaptador doméstico UE de 220v

6) Adaptador doméstico de 240v para el Reino Unido

7) Adaptador de sitio para Reino Unido de 110 V

8) Cable de carga USB-C de 1 m

NEBO

5,000 LUMEN

RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

ESPECIFICACIONES

Clase de protección.....III

Grado de protección.....IP54

Resistencia al impacto.....IK07

Temperatura de funcionamiento.....(-10 - 40°C)

Entrada de CA/potencia nominal.....15V, 3.4A / 50W

Entrada de batería/potencia nominal.....11.1V, 4500mAh

Lúmenes.....5000lm

Tiempo de carga (CA).....3 Horas(Aprox.)

Tiempo de carga (USB-C).....8 Horas(Aprox.)

Tiempo de funcionamiento.....2 Horas(Aprox.)

Tipo de Batería.....Lithium Ion 11V, 4500mAh

Dimensiones (largo/ancho/alto).....262 x 129 x 202mm

Peso.....2175g

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD/MUDANZA E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Antes de su uso, asegúrese de que esté disponible el voltaje correcto.

Antes de cada carga, asegúrese de que el cable de alimentación y de luz no esté dañado de ninguna manera. Nunca utilice la luz si encuentra daños.

No utilice la luz en entornos explosivos en los que haya líquidos, gases o polvos inflamables.

Los Lúmenes LED son extremadamente brillantes. No mire directamente a la lámpara.

No intente desmontar ni reparar la luz.

Guarde la luz dentro de la bolsa de transporte suministrada siempre que sea posible.

NEBO

5,000 LUMEN

RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Para obtener más información, instrucciones detalladas en video, y registro de garantía, simplemente escanee el Código QR o visite NEBOLights.com.

+(FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

IMPORTANTE: Cargue completamente su NEBO Luz de inundación recargable de 5000 lúmenes antes de usarlo por primera vez.

CARGAR SU PROYECTOR EN CASA:

1. Conecte el cable adaptador de corriente correspondiente al transformador de potencia (incluido). Desenrosque la tapa del puerto de CA y enchufe el enchufe cilíndrico en el puerto de carga de CA de la luz. La carga comenzará automáticamente.

2. Cuando esté completamente cargada, el LED indicador de carga indicará 100%. (La carga completa podría tardar hasta 3.5 horas).

Toma de pared de CA

Cubierta del puerto de CA

Alimentación de CA Adaptador

Tapón de barril

CARGAR SU REFLECTOR USANDO CABLE USB-C:

Conecte el cable USB-C a una toma de corriente USB-C. Conecte el otro extremo al puerto de carga USB-C de la luz. La carga comenzará automáticamente.

Cuando esté completamente cargada, el LED indicador de carga indicará 100%. (La carga completa podría tardar hasta 6 horas).

Puerto de carga USB-C

Cable USB-C a USB-C

NOTA: La batería se puede quitar y cargar mediante USB-C por separado.

CARGAR TUS DISPOSITIVOS

Conecte el cable USB-A (no incluido) al puerto de salida USB. Conecte el otro extremo a un dispositivo alimentado por USB. Presione el interruptor de carga para habilitar la carga.

Interruptor de carga

Cable USB-A (No incluido)

OPERACIÓN DE SU LUZ DE PROYECTO NEBO

Al presionar el botón ON/OFF una vez, la luz se encenderá. Usando los botones +/- puede configurar el nivel de brillo deseado (100%, 75%, 50%, 25%). Presione el botón ON/OFF una vez más para apagar la luz.

Botones +/-

Boton de encendido / apagado

USO DEL KIT DE MONTAJE PARA TRÍPODE

Conecte el kit de montaje para trípode al mango de la luz con la tuerca de seguridad atornillada firmemente alrededor del perno. Una vez conectado, inserte el perno de liberación rápida dentro de la placa base del trípode, el perno se bloqueará en su posición. Para liberar la luz, tire del cierre rápido y levante la luz.

Trípode vendido por separado

Tuerca de seguridad

Perno de liberación rápida

Plato base

USO DEL MANGO AJUSTABLE:

Gire la manija oscilante de abajo hacia arriba, se bloqueará en 7 posiciones diferentes.

Manejar

NEBO

5,000 LUMEN

RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

INCLUSO

1

2

3

4

5

6

7

8

1) Luce di inondazione da 5.000 lumen

2) Borsa per il trasporto

3) Trasformatore di alimentazione (cavo da 4 m)

4) Kit di montaggio su treppiede

5) Adattatore UE domestico da 220 V

6) Adattatore domestico britannico da 240 V

7) Adattatore da sito UK da 110 V

8) Cavo di ricarica USB-C da 1 m

NEBO

5,000 LUMEN

RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

SPECIFICHE

Classe di protezione.....III

Grado di protezione.....IP54

Resistenza all'impatto.....IK07

Temperatura di esercizio.....(-10 - 40°C)

Ingresso CA/Potenza nominale.....15V, 3.4A / 50W

Ingresso batteria/potenza nominale.....11.1V, 4500mAh

Lumen.....5000lm

Tempo di ricarica (CA).....3 Ore(ca)

Tempo di ricarica (USB-C).....8 Ore(ca)

Tempo di operatività.....2 Ore(ca)

Tipo di batteria.....Lithium Ion 11V, 4500mAh

Dimensioni (L/A).....262 x 129 x 202mm

Peso.....2175g

PRECAUZIONI DI SICUREZZA / SPOSTAMENTO E ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Prima dell'uso, assicurarsi che sia disponibile la giusta tensione.

Prima di ogni ricarica accertarsi che la luce e il cavo di alimentazione di rete non siano danneggiati in alcun modo. Non utilizzare mai la luce se si riscontrano danni.

Non utilizzare la lampada in ambienti esplosivi in cui sono presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.

La luce a LED sono estremamente luminose. Non guardare direttamente la lampada.

Non tentare di smontare o riparare la luce.

Conservare la luce all'interno della borsa per il trasporto in dotazione quando possibile.

NEBO

5,000 LUMEN

RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

GUIDA RAPIDA

Per ulteriori informazioni, istruzioni video dettagliate, e la registrazione della garanzia, è sufficiente scansionare il file Codice QR o visita NEBOLights.com.

+(FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

IMPORTANTE: carica completamente il tuo NEBO Luce di inondazione ricaricabile da 5.000 lumen prima di usarlo per la prima volta.

RICARICA LA TUA LUCE FLOOD NEBO

RICARICA IL TUO FARETTO A CASA:

1. Collegare il relativo cavo dell'adattatore di alimentazione al trasformatore di alimentazione (incluso). Aprire il coperchio della porta CA e collegare la spina cilindrica alla porta di ricarica CA sulla luce. La ricarica inizierà automaticamente.

2. Quando è completamente carico, il LED dell'indicatore di carica indicherà il 100%. (La ricarica completa potrebbe richiedere fino a 3.5 ore).

Pres a muro CA

Copertura della porta CA

Corrente alternata Adattatore

Tappo a botte

RICARICA IL TUO FARETTO TRAMITE IL CAVO USB-C:

Collega il cavo USB-C a una presa di corrente USB-C. Collega l'altra estremità alla porta di ricarica USB-C sulla luce. La ricarica inizierà automaticamente.

Cuando è completamente carico, il LED dell'indicatore di carica indicherà il 100%. (La ricarica completa potrebbe richiedere fino a 8 ore).

Porta di ricarica USB-C

Cavo da USB-C a USB-C

NOTA: la batteria può essere rimossa e caricata separatamente tramite USB-C.

RICARICA I TUOI DISPOSITIVI

Collega il cavo USB-A (non incluso) alla porta di uscita USB. Collega l'altra estremità a un dispositivo alimentato tramite USB. Premere l'interruttore di ricarica per abilitare la ricarica.

Interruttore di carica

Cavo USB-A (Non incluso)

FUNZIONAMENTO DELLA TUA LUCE SONDA NEBO

Premendo una volta il pulsante ON/OFF, la luce si accenderà. Utilizzando i pulsanti +/- è possibile impostare il livello di luminosità desiderato (100%, 75%, 50%, 25%). Premere ancora una volta il pulsante ON/OFF per spegnere la luce.

Pulsanti +/-

Pulsante ON/OFF

UTILIZZANDO IL KIT DI MONTAGGIO DEL TREPPIEDE

Collegare il kit di montaggio per treppiede all'impugnatura della luce con il dado di fissaggio avvitato saldamente attorno al bullone. Una volta fissato, inserire il bullone a sgancio rapido all'interno della piastra di base del treppiede, il bullone si bloccherà in posizione. Per rilasciare la luce, tirare il rilascio rapido e sollevare la luce verso l'alto.

Treppiedi venduto separatamente

Dado di fissaggio

Bullone a sgancio rapido

Piastra di base

UTILIZZO DELLA MANIGLIA REGOLABILE:

Ruota la maniglia oscillante dal basso verso l'alto, si bloccherà in 7 posizioni diverse.

Maniglia

NEBO

5,000 LUMEN

RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

DOŁĄCZONY

1

2

3

4

5

6

7

8

1) Światło powodziowe o mocy 5000 lumenów

2) Torba do noszenia

3) Transformator mocy (kabel 4 m)

4) Zestaw do montażu na statywie

5) 220 V krajowy zasilacz UE

6) Krajowy zasilacz brytyjski 240 V

7) Adapter 110 V w Wielkiej Brytanii

8) Kabel ładujący USB-C o długości 1 m

NEBO

5,000 LUMEN

RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

SPECYFIKACJE

Klasa ochrony.....III

Poziom zabezpieczeń.....IP54

Odporność na uderzenia.....IK07

Temperatura robocza.....(-10 - 40°C)

Wejście AC / moc znamionowa.....15V, 3.4A / 50W

Wejście akumulatora / moc znamionowa.....11.1V, 4500mAh

Lumenów.....5000lm

Czas ładowania (AC).....3 godziny(około)

Czas ładowania (USB-C).....8 godziny(około)

Czas operacyjny.....2 godziny(około)

Typo Baterii.....Lithium Ion 11V, 4500mAh

Wymiary (dł./szer./wys.).....262 x 129 x 202mm

Waga.....2175g

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI / PRZEMIESZCZANIE ORAZ INSTRUKCJE PRZECZYSZCZANIA

Przed użyciem upewnić się, że dostępne jest odpowiednie napięcie.

Przed każdym ładowaniem należy upewnić się, że lampę i kabel zasilający nie są w żaden sposób uszkodzone. Nigdy nie używaj łątki (LED) uszkodzonej uszkodzenia.

Nie używaj łątki w środowiskach zagrożonych wybuchem, w których występują łatwopalne ciecz, gaz lub pyły.

Światła LED są niezwykle jasne. Nie patrz bezpośrednio na lampę.

Nie próbuj demontować ani naprawiać światła.

Jeśli to możliwe, przechowywać łątkę w dołączanej torbie transportowej.

NEBO

5,000 LUMEN

RECHARGEABLE FLOOD LIGHT

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby uzyskać więcej informacji, szczegółowe instrukcje wideo, i rejestracji gwarancji, wystarczy zeskanować plik Kod QR lub odwiedź NEBOLights.com.

+(FR) (DE) (ES) (IT) (PL) +

WAŻNE: Całkowicie naładuj swoje NEBO Akumulatorowe światło powodziowe o mocy 5000 lumenów przed pierwszym użyciem.

ŁADOWANIE LAMPY NEBO

ŁADOWANIE REFLEKTORA W DOMU:

1. Podłącz odpowiedni kabel zasilacza do transformatora mocy (w zestawie). Odkręć osłonę portu AC i podłącz wtyk beczkowy do portu ładowania AC na lampce. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

2. Po całkowitym naładowaniu wskaźnik LED ładowania wskaże 100%. (Pełne ładowanie może zająć do 3.5 godzin).

Gniazdo ścienne AC

Ostona gniazda AC

Zasilanie sieciowe Adapter

Korek beczkowy

ŁADOWANIE REFLEKTORA ZA POMOCĄ KABLA USB-C:

Podłącz kabel USB-C do gniazdko elektrycznego USB-C. Podłącz drugi koniec do portu ładowania USB-C na lampce. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Po całkowitym naładowaniu wskaźnik LED ładowania wskaże 100%. (Pełne ładowanie może zająć do 8 godzin).

Port ładowania USB-C

Kabel USB-C do USB-C

UWAGA: Baterię można wyjąć i naładować oddzielnie przez port USB-C.

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ

Podłącz kabel USB-A (brak w zestawie) do portu wyjściowego USB. Podłącz drugi koniec do urządzenia zasilanego przez USB. Naciśnij przełącznik ładowania, aby włączyć ładowanie.

Przełącznik ładowania

Kabel USB typu A (Nie wliczone)

OBŚŁUGA LAMPY NEBO

Jednokrotne naciśnięcie przycisku ON/OFF powoduje włączenie światła.

Za pomocą przycisków +/- można ustawić żądany poziom jasności (100%, 75%, 50%, 25%).

Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć łątkę.

+/- Przyciski

Włącznik / wyłącznik

KORZYSTANIE Z ZESTAWU MOCUJĄCEGO NA STATYWIE

Przymocuj zestaw do montażu statywu do uchwytu larkki za pomocą nakrętki zabezpieczającej mocno dokręconej wokół śruby. Po zamocowaniu wkręć śrubę szybkiego zwalniania do płyty podstawy statywu, śruba zablokuje się na swoim miejscu. Aby zwolnić łątkę, pociągnij szybkozamykacz i podnieś lampę do góry.

Statyw sprzedany osobno

Zabezpieczenie nakrętki

Śruba szybkiego zwalniania

Płyta podstawowa

KORZYSTANIE Z REGULOWANEGO UCHWYTU:

Obróć uchwyt wahadłowy od dołu do góry, aby zablokować się w 7 różnych pozycjach.

Uchwyt