


# アクチュエ ーター

販売事業者  
Rs-online



22-353.111D



<https://rs-online.eao.com/component/22-353.11...>

お客様の製品:



## 22-353.111D アクチュエーター

### 前面

|             |               |
|-------------|---------------|
| フロント寸法:     | 36 mm x 24 mm |
| フロント形状:     | 長方形           |
| フロントベゼル 色:  | 黒             |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック        |

### 取付け

|         |               |
|---------|---------------|
| デザイン:   | フラッシュ         |
| 取付け穴:   | 22 mm x 30 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装         |

### 電気的特性

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スイッチング電圧とスイッチング電流: | 400 VAC, 10 A ( $\Omega$ )<br>400 VAC, 4 A (誘導負荷、 $\cos(\phi) = 0.7$ )<br>250 VAC, 5 A (誘導負荷、 $\cos(\phi) = 0.7$ )<br>125 VAC, 8 A (誘導負荷、 $\cos(\phi) = 0.7$ )<br>110 VDC, 0.4 A (誘導負荷、L:R = 30 ms)<br>60 VDC, 1.5 A (誘導負荷、L:R = 30 ms)<br>24 VDC, 6 A (誘導負荷、L:R = 30 ms) |
| 接点:                | 2 NO                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| スイッチング定格:          | 400 V @ 10 A                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 電気的寿命:             | 5万回操作                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 電気強度:              | 2000 VAC、50 Hz、1分間、IEC 60512-2-11に準拠、すべての端子とアース間                                                                                                                                                                                                                          |

### 機械的特性

|        |      |
|--------|------|
| 端子:    | ねじ端子 |
| 接点 材質: | 銀    |

|                |                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スイッチング動作:      | レスト (a) - モメンタリ                                                                                                                                                       |
| スイッチング方式:      | スナップアクションスイッチングエレメント                                                                                                                                                  |
| スイッチングシステム:    | Self-cleaning, double-break snap action switching system (contact opening width 2 mm x 1.5 mm).<br>Max. 2 normally closed or 2 normally open contacts, or one of each |
| スイッチング ポジション:  | 2ポジション                                                                                                                                                                |
| スイッチング角度:      | 45° 背面                                                                                                                                                                |
| 機械的寿命:         | 4万回の操作回数                                                                                                                                                              |
| 操作力:           | 4.4 N ±1 N (1 接点数によって異なる), 7.8 N ±1 N (2 接点数によって異なる)                                                                                                                  |
| 操作トラベル:        | 5.5 mm ± 0.5 mm                                                                                                                                                       |
| <b>Travel:</b> | > 3 mm                                                                                                                                                                |
| 端子詳細 1:        | 最大電線断面積 2 mm x 2.5 mm <sup>2</sup><br>燃り線ケーブル 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> の最大線断面積                                                                                         |
| 重量:            | 0.051 kg                                                                                                                                                              |

## 周辺条件


|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>IP保護等級:</b> | IP20背面, IP65 前面保護キャップ付き                                 |
| 使用温度:          | - 25 ° C ~ + 55 ° C                                     |
| 保存温度:          | - 40 ° C ... + 95 ° C                                   |
| 耐衝撃性:          | IEC 60512-4-3に準拠、11msの間に50g                             |
| 耐振動性:          | 10 g、10 Hz ~ 2000 Hz、振幅0.75 mm (正弦)、DIN EN 60512-4-4に準拠 |

## 認証


|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 認証:           | CB (IEC 61058-1), CSA, EAC, ENEC (EN 61058-1), UL     |
| 準拠:           | CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD) |
| <b>REACH:</b> | REACH compliant                                       |
| <b>RoHS:</b>  | RoHS compliant                                        |

## その他


|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 簡単な説明:       | アクチュエーター, 22 mm x 30 mm, 36 mm x 24 mm, 長方形, 黒, プラスチック, 2 NO, レスト (a) - モメンタリ, ねじ端子 |
| 製品属性:        | 標準ロック DOM 311                                                                       |
| ヒント:         | 標準ロック DOM 311                                                                       |
| スイッチングポジション: |                                                                                     |




配線図:



マウントカットアウト:



寸法図:



A = ねじ端子  
B = プラグイン端子 6.3 x 0.8 mm