



Steckdosenleiste STRONG 5xT13 GdV 3x1.5mm² 3m mit Schalter und Haftmagn. IP21 or

Artikel-Nr: 207620135 K
EAN Code: 7611007138042

Beschreibung

Steckdosenleiste STRONG 5xT13 quer mit Klappdeckel, Kabel GdV H07RN-F 3G1.5mm², Kabellänge 3m, Stecker T12, Reset-Schalter (EIN-AUS Schalter mit rückstellbarem Überstromschutz), Befestigungsösen auf der Rückseite, Haftmagnete inkl. Magnetklebehalterungen, Aufwickelvorrichtung, IP21, orange

Spezifikationen

Typ	Industriesteckdosenleiste
Marke	STEFFEN
Modell	Strong
Anzahl Steckdosen	5
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Orange/Blau
Steckdosenausrichtung	quer
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Ja
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H07RN-F (GdV)
Leiteranzahl	3

Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Schwarz
Steckertyp	Typ 12
Befestigungsmöglichkeit	Haftmagnete
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Orange
Verwendung	Innen, Aussen
K2 Baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP21
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Zusatzfunktionen	hochschlagfestes Gehäuse
Produkthöhe	380 mm
Produktbreite	100 mm
Produkttiefe	60 mm
Gewicht netto	1.700 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie