


# アクチュエ ーター

販売事業者  
Rs-online



704.199.2



<https://rs-online.eao.com/component/704.199.2...>

お客様の製品:

---



## 704.199.2 アクチュエーター

### 前面

|             |               |
|-------------|---------------|
| フロント寸法:     | 30 mm x 30 mm |
| フロント形状:     | スクエア          |
| フロントベゼル 色:  | 黒             |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック        |

### 取付け

|         |       |
|---------|-------|
| デザイン:   | レイズド  |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

### 操作・表示部分

|               |        |
|---------------|--------|
| レンズキャップ 色:    | 赤      |
| レンズキャップ 材質:   | プラスチック |
| レンズキャップ 視覚効果: | 透明     |
| マーキングキャップ 色:  | 白      |
| マーキングキャップ 外観: | 半透明    |

### 電気的特性

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| 規格: | スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠 |
|-----|---------------------------------------------|

### 機械的特性

|     |          |
|-----|----------|
| 端子: | ねじ端子     |
| 重量: | 0.035 kg |


## 周辺条件

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| IP保護等級: | IP65前面                |
| 使用温度:   | - 40 ° C ~ + 55 ° C   |
| 保存温度:   | - 40 ° C ... + 85 ° C |


## 認証

|        |                 |
|--------|-----------------|
| REACH: | REACH compliant |
| RoHS:  | RoHS compliant  |

## その他


|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 簡単な説明:    | アクチュエーター, 30 mm x 30 mm, スクエア, 黒, プラスチック, ねじ端子                                      |
| ハウジング 色:  | グレー                                                                                 |
| ハウジング 材質: | プラスチック                                                                              |
| 配線図:      |  |

マウントカットアウト:





A = ねじ端子

B = スプリングケージ端子 (PIT)



寸法図:



A = ねじ端子