

Hauptmerkmale

Baureihe	New Unica
Produkt- oder Komponententyp	Audio-/Videobuchse
Anschlusstyp	RCA
Stromkreistyp	Audio/video
Gerätedarstellung	Mechanismus
Farbton	Aluminium
Verpackungstyp	Flowpack
Hauptfarbton	Aluminium

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	1
Befestigungsmodus	Einschnappen
Anzahl der Module	1 Modul
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Menge pro Satz	Satz à 10
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität	<= 1,5 mm² für flexibel Kabel(n) <= 1,5 mm² für fest Kabel(n)
Drahtabsolierungslänge	8 mm
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: centre plate PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse
Höhe	45 mm
Breite	22,5 mm
Tiefe	28 mm
Einbautiefe	19 mm
Produktgewicht	0,02 kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...45 °C
Schutzart (IP)	IP2xC
Schutzart (IK)	IK02

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.