



## SDS-Plus MX4 22 x 1000 - 1 pc

### PUNTE SDS-PLUS MX4 4 TAGLIENTI

Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°). Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale.

Nuovo design del tagliente per una facile foratura, maggiore precisione e maggiori prestazioni sulle armature.

Tagliente in carburo saldato sul corpo della punta (5-10 mm) e tagliente in carburo incastonato e saldato sul corpo della punta (12-32 mm) per una maggiore durata.

Geometria a 4 scanalature: La geometria a 4 eliche ad alto volume garantisce una rimozione ottimale di polvere e detriti.

Punta di centraggio

per una facile foratura a punti con precisione millimetrica.

Certificate PGM

Made in Germany.



|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| ø (mm)                                                    | 22         |
| Article Number                                            | 4932479347 |
| Lunghezza totale (mm)                                     | 1000       |
| Lunghezza utile (mm)                                      | 940        |
| Preforo con punta di lunghezza ridotta e stesso diametro. | ✓          |
| Quantità confezione                                       | 1          |