



NEBO

TRIPOD

WITH DUAL-HEAD CROSSBAR

INCLUDED

1 | NEBO TRIPOD

2 | DUAL-HEAD CROSSBAR

3 | CARRY BAG

4 | TRIPOD MOUNTING KIT

SPECIFICATIONS

Dimensions Open (L/W/H).....1000 x 1000 x 1900mm

Dimensions Closed (L/W/H).....180 x 180 x 1060mm

Weight.....3500g

Carry Bag IP Rating.....IPX4

SETTING UP THE TRIPOD

Loosen the Leg Lock and fully extend the three tripod legs by pulling them out from the centre, then tighten the Leg Lock. Holding the tripod firmly in place, open the Quick Release Clamp, slide the tripod head to desired height level. Close the Clamp to lock the position.

Leg Lock

Quick Release Clamp

Trippod Head

Trippod Legs

CONNECTING YOUR LIGHT

Using the NEBO Tripod Mounting Kit supplied with your NEBO Light, insert the Quick Release Bolt into the Tripod Head slot (You will hear a click). To remove the light, pull the Upper Quick Release Clamp and lift the light upwards.

(Please refer to tripod mounting kit instructions supplied with the NEBO light)

USING THE DUAL-HEAD CROSS BAR

Slot the Quick Release Bolt on the Cross Bar into the Tripod Head slot (You will hear a click). Connect up to 2 NEBO lights using the Quick Release Bolts (Refer to "Connecting Your Light" instructions). To remove the Cross Bar, pull the Upper Quick Release Clamp and lift the Cross Bar upwards.

NEBO TRIPOD
COMPATIBLE WITH
(LIGHTS SOLD SEPARATELY)

8,000 LUMEN RECHARGEABLE
CUBE AREA LIGHT

6,000 LUMEN RECHARGEABLE
DOME AREA LIGHT

5,000 LUMEN RECHARGEABLE
FLOOD LIGHT

8,000 LUMEN RECHARGEABLE
FLOOD LIGHT

NEBO

TRÉPIED

AVEC BARRE TRANSVERSALE À DOUBLE TÊTE

INCLUS

1 | TRÉPIED NEBO

2 | BARRE TRANSVERSALE À DOUBLE TÊTE

3 | SAC DE TRANSPORT

4 | KIT DE MONTAGE POUR TRÉPIED

SPECIFICATIONS

Dimensions Ouvert (L/L/H).....1000 x 1000 x 1900mm

Dimensions fermé (L/L/H).....180 x 180 x 1060mm

Poids.....3500g

Indice IP du sac de transport.....IPX4

INSTALLATION DU TRÉPIED

Desserrez le verrou des jambes et étendez complètement les trois pieds du trépied en les tirant vers l'extérieur depuis le centre, puis serrez le verrou des jambes. En maintenant le trépied fermement en place, ouvrez la pince à dégagement rapide, faites glisser la tête du trépied jusqu'au niveau de hauteur souhaité. Fermez la pince pour verrouiller la position.

Jambe Verrouillage

Tête de trépied

Jambes de trépied

Libération rapide Serrer

CONNEXION DE VOTRE LUMIÈRE

Utilisation du kit de montage sur trépied NEBO fourni avec votre lampe NEBO. Insérez le boulon de dégagement rapide dans la fente de la tête du trépied (vous entendrez un clic). Pour retirer la lumière, tirez sur la pince supérieure à dégagement rapide et soulevez la lumière vers le haut.

(Veuillez vous référer au kit de montage sur trépied notice fournie avec la lampe NEBO)

UTILISATION DE LA BARRE TRANSVERSALE À DOUBLE TÊTE

Insérez le boulon à dégagement rapide sur la barre transversale dans la fente de la tête du trépied (vous entendrez un clic). Connectez jusqu'à 2 lumières NEBO à l'aide des boulons à dégagement rapide (reportez-vous aux instructions « Connexion de votre lumière »). Pour retirer la barre transversale, tirez la pince supérieure à dégagement rapide et soulevez la barre transversale vers le haut.

TRÉPIED NEBO
COMPATIBLE WITH
(LUMIÈRES VENDUES SÉPARÉMENT)

8,000 LUMEN RECHARGEABLE
CUBE AREA LIGHT

6,000 LUMEN RECHARGEABLE
DOME AREA LIGHT

5,000 LUMEN RECHARGEABLE
FLOOD LIGHT

8,000 LUMEN RECHARGEABLE
FLOOD LIGHT

NEBO

STATIV

MIT DOPPELKOPF-QUERTRANGE

INBEGRIFFEN

1 | NEBO-STATIV

2 | DOPPELKOPF-QUERTRANGE

3 | TRAGETASCHE

4 | STATIV-MONTAGESATZ

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen geöffnet (L/W/H).....1000 x 1000 x 1900mm

Abmessungen geschlossen (L/B/H).....180 x 180 x 1060mm

Gewicht.....3500g

IP-Schutzart der Tragetasche.....IPX4

AUFSTELLEN DES STATIVS

Lösen Sie die Beinverriegelung und ziehen Sie die drei Stativbeine vollständig aus, indem Sie sie aus der Mitte herausziehen. Ziehen Sie dann die Beinverriegelung fest. Halten Sie das Stativ fest, öffnen Sie die Schnellspannklemme und schieben Sie den Stativkopf auf die gewünschte Höhe. Schließen Sie die Klemme, um die Position zu fixieren.

Bein Sperren

Stativkopf

Stativbeine

Schnelle Veröffentlichung Klemme

VERBINDEN SIE IHR LICHT

Verwenden Sie das NEBO-Stativ-Montageset, das mit Ihrer NEBO-Leuchte geliefert wird. Stecken Sie den Schnellverschlussbolzen in den Stativkopfschlitze (Sie hören ein Klicken). Um die Leuchte zu entfernen, ziehen Sie an der oberen Schnellspannklemme und heben Sie die Leuchte nach oben.

(Bitte beachten Sie das Stativ-Montageset Bedienungsanleitung der NEBO-Leuchte beiliegend)

VERWENDUNG DER DOPPELKOPF-QUERSTANGE

Stecken Sie den Schnellverschlussbolzen an der Querstange in den Stativkopfschlitze (Sie hören ein Klicken). Verbinden Sie bis zu 2 NEBO-Leuchten mit den Schnellverschlusschrauben (siehe Anweisungen „Anschließen Ihrer Leuchte“). Um die Querstange zu entfernen, ziehen Sie an der oberen Schnellspannklemme und heben Sie die Querstange nach oben.

NEBO-STATIV
KOMPATIBEL MIT
(LEUCHTEN SEPARAT ERHÄLTICH)

8,000 LUMEN RECHARGEABLE
CUBE AREA LIGHT

6,000 LUMEN RECHARGEABLE
DOME AREA LIGHT

5,000 LUMEN RECHARGEABLE
FLOOD LIGHT

8,000 LUMEN RECHARGEABLE
FLOOD LIGHT

NEBO

TRÍPODE

CON TRAVESAÑO DE DOBLE CABEZA

INCLUIDO

1 | TRÍPODE NEBO

2 | TRAVESAÑO DE DOBLE CABEZA

3 | BOLSA

4 | KIT DE MONTAJE PARA TRÍPODE

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Abierto (L/W/H).....1000 x 1000 x 1900mm

Dimensiones cerrado (L/W/H).....180 x 180 x 1060mm

Peso.....3500g

Clasificación IP de la bolsa de transporte.....IPX4

CONFIGURACIÓN DEL TRÍPODE

Afije el bloqueo de las patas y extienda completamente las tres patas del trípode tirando de ellas desde el centro, luego apriete el bloqueo de las patas. Sosteniendo el trípode firmemente en su lugar, abra la abrazadera de liberación rápida y deslice el cabezal del trípode hasta el nivel de altura deseado. Cierre la abrazadera para bloquear la posición.

Pierna Cerrar

Cabeza de trípode

Patatas de trípode

Libración rápida Abrazadera

CONECTANDO TU LUZ

Usando el kit de montaje para trípode NEBO suministrado con su NEBO Light, inserte el perno de liberación rápida en la ranura del cabezal del trípode (escuchará un clic). Para quitar la luz, tire de la abrazadera superior de liberación rápida y levante la luz.

(Consulte el kit de montaje para trípode instrucciones suministrados con la luz NEBO)

USO DE LA BARRA TRANSVERSAL DE DOBLE CABEZAL

Introduzca el perno de liberación rápida de la barra transversal en la ranura del cabezal del trípode (escuchará un clic). Conecte hasta 2 luces NEBO usando los pernos de liberación rápida (consulte las instrucciones "Conectar su luz"). Para quitar la barra transversal, tire de la abrazadera de liberación rápida superior y levante la barra transversal.

TRÍPODE NEBO
COMPATIBLE CON
(LAS LUCES SE VENDEN POR SEPARADO)

8,000 LUMEN RECHARGEABLE
CUBE AREA LIGHT

6,000 LUMEN RECHARGEABLE
DOME AREA LIGHT

5,000 LUMEN RECHARGEABLE
FLOOD LIGHT

8,000 LUMEN RECHARGEABLE
FLOOD LIGHT

NEBO

TREPPIEDI

CON TRAVERSA A DOPPIA TESTA

INCLUSO

1 | TREPPIED NEBO

2 | TRAVERSA A DOPPIA TESTA

3 | BORSA DA TRASPORTO

4 | KIT MONTAGGIO TREPPIEDI

SPECIFICHE

Dimensioni aperto (L/L/H).....1000 x 1000 x 1900mm

Dimensioni chiuso (L/L/A).....180 x 180 x 1060mm

Peso.....3500g

Classificazione IP della borsa per il trasporto.....IPX4

IMPOSTAZIONE DEL TREPPIEDE

Allentare il blocco della gamba ed estendere completamente le tre gambe del treppiede estraendole dal centro, quindi serrare il blocco della gamba. Tenendo il treppiede saldamente in posizione, aprire il morsetto a sgancio rapido, far scorrere la testa del treppiede all'altezza desiderata. Chiudere il morsetto per bloccare la posizione.

Gamba Serratura

Testa del treppiede

Gambe del treppiede

Rilascio rapido Morsetto

COLLEGARE LA TUA LUCE

Utilizzando il kit di montaggio per treppiede NEBO fornito con la luce NEBO. Inserisci il bullone a sgancio rapido nello slot della testa del treppiede (sentirai un clic). Per rimuovere la luce, tirare il morsetto a sgancio rapido superiore e sollevare la luce verso l'alto.

(Si prega di fare riferimento al kit di montaggio del treppiede istruzioni fornite con la lampada NEBO)

UTILIZZO DELLA BARRA TRASVERSALE A DOPPIA TESTA

Inserisci il bullone a rilascio rapido sulla barra trasversale nella fessura della testa del treppiede (sentirai un clic). Collega fino a 2 luci NEBO utilizzando i bulloni a sgancio rapido (fare riferimento alle istruzioni "Collegamento della luce"). Per rimuovere la barra trasversale, tirare il morsetto a sgancio rapido superiore e sollevare la barra trasversale verso l'alto.

TREPPIEDE NEBO
COMPATIBILE CON
(LUCI VENDUTE SEPARATEMENTE)

8,000 LUMEN RECHARGEABLE
CUBE AREA LIGHT

6,000 LUMEN RECHARGEABLE
DOME AREA LIGHT

5,000 LUMEN RECHARGEABLE
FLOOD LIGHT

8,000 LUMEN RECHARGEABLE
FLOOD LIGHT

NEBO

STATYW

Z PODWÓJNĄ POPRZECZNĄ POPRZECZNĄ

DOŁĄCZONY

1 | STATYW NEBO

2 | POPRZECZKA DWUGŁOWICOWA

3 | TORBA DO NOSZENIA

4 | ZESTAW DO MONTAŻU NA STATYWIE

SPECYFIKACJE

Wymiary otwarte (dł./szer./wys.).....1000 x 1000 x 1900mm

Wymiary zamknięte (dł./szer./wys.).....180 x 180 x 1060mm

Waga.....3500g

Stopień ochrony IP torby transportowej.....IPX4

USTAWIENIE STATYWU

Połącz blokady nóg i całkowicie rozsuń trzy nogi statywu, wyciągając je ze środka, a następnie pokręć blokady nóg. Trzymając statyw mocno na miejscu, otwórz zacisk szybkiego zwalniania i przesuń głowicę statywu na żądaną wysokość. Zamknij zacisk, aby zablokować położenie.

Noga Zamek

Głowica statywu

Nogi statywu

Szybkie wydanie Zacisk

PODŁĄCZENIE TWOJEGO ŚWIATŁA

Korzystanie z zestawu do montażu na statywie NEBO dostarczonego z lampą NEBO. Włóż śrubę szybkiego zwalniania do gniazda głowicy statywu (usłyszysz kliknięcie). Aby wyjąć lampę, pociągnij górny zacisk szybkozamykający i unieś lampę do góry.

(Proszę zapoznać się z zestawem do montażu na statywie instrukcja dołączona do latarki NEBO)

KORZYSTANIE Z PODWÓJNEJ POPRZECZNICY

Włóż śrubę szybkiego zwalniania na poprzeczkę do gniazda głowicy statywu (usłyszysz kliknięcie). Podłącz maksymalnie 2 lampy NEBO za pomocą śrub szybkołącznych (patrz instrukcja „Podłączanie lampy”). Aby zdjąć poprzeczkę, pociągnij górny zacisk szybkiego zwalniania i unieś poprzeczkę do góry.

STATYW NEBO
KOMPATYBILNY Z
(ŚWIATŁA SPRZEDANE OSOBNO)

8,000 LUMEN RECHARGEABLE
CUBE AREA LIGHT

6,000 LUMEN RECHARGEABLE
DOME AREA LIGHT

5,000 LUMEN RECHARGEABLE
FLOOD LIGHT

8,000 LUMEN RECHARGEABLE
FLOOD LIGHT