

M18 BP-O

PIALLA M18™

Fino a 14.000 g/min per un lavoro di finitura perfetto

Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico

La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

Rapida rimozione del materiale grazie alle 2 lame al carburo, per una larghezza di piallatura di 82 mm

Regolazione della profondità di piallatura da 0 a 2 mm, con 20 posizioni di blocco per un lavoro accurato

Fino a 10.7 mm di profondità di battuta

Possibilità di orientare l'espulsione dei trucioli a destra o a sinistra

Estensione frontale della scarpa per un accurato e veloce posizionamento della pialla sul materiale da lavorare

Piedino posizionato sulla base della scarpa per proteggere il materiale da danneggiamento accidentale

Controllo individuale delle celle della batteria per ottimizzare la durata del pacco batteria



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	14,000
Larghezza di taglio max (mm)	82
Profondità di taglio max (mm)	2
Profondità di battuta (mm)	10.7
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451113