



Lame de scie circulaire plongeante carbure XR Runtime, 165 x 20 mm 24 dents

DT99560-QZ

Lame de scie circulaire plongeante carbure XR Runtime, 165 x 20 mm 24 dents, ATB, angle d'attaque 10. Pour la coupe du bois



Type de dents	Biseau en tête + limiteur alternatifs
---------------	---------------------------------------

Nombre de dents	24
-----------------	----

Largeur du trait de scie	1.76 mm
--------------------------	---------

Epaisseur du plateau	1.2 mm
----------------------	--------

Taille de l'alésage	20 mm
---------------------	-------

Diamètre	165 mm
----------	--------