


PREVOST FILTRATION - UNITÉS SEULES

Vanne de mise en pression
progressive



Pression max. d'utilisation

10 bar

Référence	Taraudage	Débit à 6 bar (l/min) ($\Delta P = 1.00$ bar)	Poids net (Kg)	Cote A (mm)	Cote B (mm)
ATU S100	G1/8	1400	0.242	80	215
ATU S101	G1/4	2500	0,242	80	215
ATU S102	G3/8	5300	0,55	80	215
ATU S103	G1/2	6400	0.625	80	215