



K 750 S

MARTELLLO DEMO PERFORATORE CLASSE 7 KG

Eroga 11.9 J di energia del colpo per efficaci perforazioni
1550 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
Elettronica digitale full-wave per una precisa regolazione della potenza in funzione delle applicazioni
Partenza lenta per forare con precisione e frizione di sicurezza
AVS (sistema anti vibrazione) e impugnatura con gommatura
Impugnatura supplementare AVS su 3 diverse posizioni
Tasto per la riduzione della potenza in battuta per scalpellature su materiali morbidi
Funzione Roto-Stop e possibilità di regolare lo scalpello in differenti posizioni
LED indicatore di stato di manutenzione
Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
Cavo 6 m



Percussioni al minuto a pieno carico	2,740
Attacco	SDS-Max
Foro punte piene max (mm)	50
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	9.5
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	9.1
Peso (Kg)	8.2
Codice prodotto	4933398600