

RUOTA P 125X30/40 FP SFP X20 F.12

Serie Ruota P

Ruote monolitiche in polyammide 6 disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox, rullini standard o inox e a foro passante. Ruota a foro passante.

Serie Supporto INOX20


Supporti serie Inox20 da lamiera inossidabile, girevoli a doppio giro di sfere; finitura lucida.

Fissaggio supporto a foro singolo idoneo per bulloni diam. 10-12mm.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	125 mm
Larghezza del battistrada	E	30,0 mm
Diametro foro	d	15 mm
Peso articolo		0,650 kg
Larghezza mozzo	L	40 mm
Altezza totale	H	153 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M10-12
Disassamento	F	40 mm
Larghezza forcella	U	40 mm
Portata		150 kg



Articoli correlati

Ricambio ruota: [4093](#)

Versione con freno anteriore: [17231FRHB](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.** (sales@lagspa.it).