


Merkmale

- Leichte Aluminiumlegierung
- Geeignet für viele Anwendungen
- Strukturelement Typ: Strebenprofil
- Kompatibel mit vielen Systemkomponenten und -verbindern

RS PRO Strebenprofil Type B, R22,5x45, 10 mm Nut, Rahmenprofil für Flächenelemente, 2000 mm Länge

Best.-Nr.: 0801790



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

- RS PRO Aluminiumprofile bieten eine modulare Lösung für den Bau von Konstruktionen, Gestellen und Arbeitsplätzen.
- Eine große Anzahl an Komponenten und Verbindern ermöglicht Ihnen eine Vielzahl von Anwendungen.
- Das modulare System umfasst verschiedene Profiltypen und Längen von 1 m, 2 m und 3 m mit unterschiedlichen Querschnitten und Nutgrößen im Rastermaß 20 mm bis 90 mm.

Allgemeine Spezifikationen

Strukturelementtyp	Strebenprofil / Aluminium
Anzahl der Nuten	1
Material	Aluminium eloxiert
Farbe	Silber
Produktsystem	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotivanwendungen

Mechanische Spezifikationen

Strebenprofil	22.5 x 45 mm
Länge	2000 mm
Nutgröße	10 mm
Masse (G)	0.87 kg/m
Trägheitsmoment (Ix, Iy)	6.28 cm ⁴ 1.53 cm ⁴
Abschnittmodul (Wx, Wy)	2.55 cm ³ 1.17 cm ³

Ähnliche Produkte

Parameter	264-7844	264-7845	264-7846	264-7848
Marke	RS PRO	RS PRO	RS PRO	RS PRO
Strukturelementtyp	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil	Strebenprofil / Aluminiumprofil
Anzahl der Nuten	4	4	2	6
Material	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert
Farbe	Silber	silber	silber	silber
Produktsystem	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen	Konstruktionen, Arbeitsplätze, Industrieanlagen, Automotiv-anwendungen
Strebenprofil	45 x 45 mm	45 x 45 mm	45 x 45 mm	45 x 90 mm
Länge	2000 mm	3000 mm	3000 mm	1000 mm
Nutgröße	10	10	10	10
Außendurchmesser des runden Rohrs				
Rohrstärke				
Vierkantrohrprofil				
Masse (G)	1.55 kg/m	1.55 kg/m	1.64 kg/m	3.05 kg/m
Trägheitsmoment (I_z)	11.00 cm ⁴	11.00 cm ⁴	11.82 cm ⁴	81.82 cm ⁴ 23.53 cm ⁴
Abschnittmodul (W_x)	4.89 cm ³	4.89 cm ³	5.11 cm ³	18.18 cm ³ 10.46 cm ³
Normen erfüllt				

Dimensionaldiagramm

