



Class 3 Class 4:1 X WP 15,000mm

0.387 (M².K/W), 3, X Tailles : S → XXXL



Description

Tissu extérieur : 100 % polyester Oxford 300D, double revêtement PU imperméable 190 g.

Doublure : 100% Polyester 60g

Tissu de garnissage : 100 % polyester 170 g

Coutures : coutures thermosoudées

Fermeture : fermeture à double sens pour un accès rapide et facile

Capuche : Oui

Poignets : Poignets côtelés


Poches : 2 intérieurs / 2 extérieurs

Taille : taille élastiquée

Accès à l'impression du logo de l'entreprise : Oui

Emballage : Polybag individuel

Emballage



Caractéristiques

- Imperméable avec coutures scellées et tissu résistant à l'eau
- Bande réfléchissante pour une meilleure visibilité
- Entièrement doublé et rembourré pour plus de chaleur
- Col en polaire contrasté pour éviter la saleté
- Poche intérieure pour téléphone portable
- Anneau en D pour cartes d'identité ou clés
- Conforme à la norme EN ISO 20471 après 50 lavages

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
HVFLAYS	S	?	?	7630048211736	6110309100	Chine
HVFLAYM	M	?	?	7630048211743	6110309100	Chine
HVFLAYL	L	?	?	7630048211750	6110309100	Chine
HVFLAYXL	XL	?	?	7630048211767	6110309100	Chine
HVFLAYXXL	XXL	?	?	7630048211774	6110309100	Chine
HVFLAYXXXL	XXXL	?	?	7630048211781	6110309100	Chine

Normes

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Class 3

EN 343 + A1:2007

Class 4:1 X WP 15,000mm

EN 342:2017

0.387 (M².K/W), 3, X

EN ISO 13688:2013



Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle.Certificat CE DK-PPE000160i01 délivré par le TÜV SÜD DANMARK ApS (organisme notifié n°2443).

