



Lame de scie circulaire portative carbure XR Runtime 190 mm, 36 dents

DT40271-QZ

Lame de scie circulaire portative carbure XR Runtime 190 mm, alésage diamant pour DCS577, 36 dents. Pour la coupe du bois dur et tendre, bois avec clous



Angle d'attaque	25 °
-----------------	------

Type de dents	Biseau en tête + limiteur alternatifs
---------------	---------------------------------------

Nombre de dents	36
-----------------	----

Largeur du trait de scie	1.55 mm
--------------------------	---------

Epaisseur du plateau	0.82 mm
----------------------	---------

Diamètre	190 mm
----------	--------