


M18 FN16GA-202X

GROPPINATRICE 20° 1.6 MM M18 FUEL™

Prestazioni ottimali anche sui legni duri
 Fissaggio estremamente veloce (tempo di sparo ridotto al minimo)
 Minima manutenzione (no gas) e pulizia necessari
 Compatibile con groppini da 1.6 mm
 Dotata di differenti ugelli per garantire la migliore finitura per ogni tipo di applicazione
 Permette uno sparo del chiodo ad un angolo più acuto, per massima versatilità
 Regolazione rapida e semplice della profondità del colpo (senza attrezzi)
 Blocco dell'utensile poco prima di esaurire i groppini nel caricatore
 Fino a 1.200 groppini con una batteria REDLITHIUM™ da 2.0 Ah
 Accesso rapido e semplice ai groppini bloccati
 Luce LED per una migliore visuale di battuta
 Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
 Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Inclinazione caricatore (°)	20
Diametro groppino (mm)	1.6
Tipo groppini (mm)	32 - 64
Capacità groppini caricatore	110
Kit incluso	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933478092