



DD 3-152

CAROTATRICE A 3 VELOCITÀ SECCO-UMIDO

Potente motore da 1900 W
3 velocità ideali per corone di grandi e di piccole dimensioni
Avviamento morbido con controllo di velocità
LED che indica il surriscaldamento del motore per la massima protezione
Frizione di sicurezza
Quick-in - fissaggio sicuro di connessione per una maggiore facilità d'uso
e una sensibile riduzione delle vibrazioni
Design a L per un miglior bilanciamento
3 velocità meccaniche
Cavo 5 m con PRCD
Fornito con connettore per l'estrazione della polvere, chiavi da 32 mm e
41 mm



Potenza (W)	1900
Foro calcestruzzo max (mm)	152
Cap max foratura muratura (mm)	202
Attacco	½" G + 1 ¼" UNC
Peso (Kg)	6.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933428000