

LUNETTES HONEYWELL AVATAR

Concedilues specifiquement pour le travailleur, nos lunettes elegantes et personnalisables sont dotees d'une technologie unique qui offre huit points de reglage

Des lunettes taillées sur mesure qui s'adaptent à toutes les morphologies de visages, tout en apportant un maximum de protection.

L'alliance parfaite de la technologie et du design réunie dans 12 caractéristiques innovantes:.

- 01 - Revêtement HydroShield
- 02 - Oculaire base 9
- 03 - Boucle nasale flottante
- 04 - Plaquettes nasales flexibles
- 05 - Barre frontale en matériau doux–MMT+
- 06 - Système d'aération indirecte
- 07 - Branche crantée à angle réglable
- 08 - Branches flexibles – MMT+
- 09 - Branches et plaquettes nasales souples – MMT+
- 10 - Branches à squelette métallique
- 11 - Branches enveloppantes avec coussinets doux aux extrémités –MMT+
- 12 - Monture ultralégère



NORMES

Catégorie de certification CE: Catégorie 2

CARACTÉRISTIQUES

- Type de lunette: Lunettes
- Couleur du verre: Gris
- Couleur de la monture: Noir
- Caractéristique des verres: Incurvés
- Traitement du verre: Anti-buée (classique), HydroShield®
- Taux de transmission de la lumière visible (%): >= 85 %

Code	Description	Taille SKU
1034832	Honeywell Avatar Noir, Oculaire Gris revetement Hydroshield	OS