


Haken 8 R30, schwarz ähnlich RAL 9005



REACH RoHS

Die Haken für Wackelkandidaten: Mit durchgängig gebogenen und PVC-überzogenen Bügeln aus rostfreiem Edelstahldraht sorgen der Haken 8 R30 für besten Halt.

Zwischen den beiden Drahtenden des Hakens 8 R30 warten Hammer, Schrauber oder Zange griffbereit auf den nächsten Einsatz. 60 mm Abstand zwischen den rutschhemmenden Bügeln bieten genügend Platz für einfache Entnahme und schnelles Einhängen.

Die Beschichtung sorgt für eine schonende Ablage und sicheren Halt Ihrer Werkzeuge.

Lieferumfang

- 1 Draht, St, rostfrei
- 1 PVC-Beschichtung, anthrazitfarben
- 1 Drahtaufnahme, PA-GF
- 1 Zylinderschraube DIN 912-M6x20, St, verzinkt
- 1 Scheibe DIN 433-6,4, St, verzinkt
- 1 Automatik-Nutenstein V 8 St M6, rostfrei

Technischer Hinweis

[0.0.654.32](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.654.32
Farbe	schwarz ähnlich RAL 9005
Liefereinheit	1 Satz
Gewicht	71,0 g
Max. Belastung	12,5 kg

Zubehör	
0.0.645.27	Haken- und Halteradapter D30, schwarz
0.0.654.54	Beschriftungsträger Haltersystem, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.654.53	Beschriftungsträger Haltersystem, grau ähnlich RAL 7042
0.0.655.91	Haken D30/D4-60
0.0.026.29	Schraubendreher mit Quergriff SW5