

TESTER BATTERIE 12V



890 N

NEW!

- Consente di testare lo stato di salute della batteria, del sistema di avviamento e del sistema di carica
- Utilizzabile batterie 12V, con capacità 100-2000 CCA, BCI, CA, MCA, IT, SAE; 100-1400 DIN, IEC; JIS 26A17-245H2
- Permette di testare batterie di tipo standard (Piombo-acido), GEL, EFB, AGM piatta, AGM Spirale, Litio
- Schermo retroilluminato
- Lunghezza cavi (morsetti compresi): 94 cm
- Protezione contro l'inversione di polarità
- 8 lingue selezionabili: italiano, inglese, tedesco, francese, olandese, russo, spagnolo e portoghese
- È possibile testare la batteria sia a bordo che fuori dal veicolo
- Il tester fornisce risultati precisi al 99,5%

Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

Peso gr

U08900002

82x21x131

210

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.