



Gelenk 8 40x40 mit Klemmhebel



REACH RoHS

Das Gelenk verbindet Profile in beliebigem Winkel bis 180°. Es kann als Scharnier (Verstellbereich $\pm 90^\circ$) oder starres Winkелеlement verwendet werden. Die Anbindung erfolgt stirnseitig oder mit dem passenden Nutenstein.

Die Gelenke mit Klemmhebel können festgestellt und wieder gelöst werden. Besonders geeignet sind sie für verstellbare Halterungen, schwenkbare Ausleger für Greifschalen oder ähnliche Einrichtungen.



Lieferumfang

2 Gelenkhälften, GD-Zn, RAL 9006 weißaluminium
4 Fixierungen, GD-Zn, verzinkt
1 Gewindebuchse M8, St, verzinkt
1 Buchse, St, verzinkt
1 Abstandshülse, St
1 Klemmhebel Pi 60 M8x40

Technischer Hinweis

[0.0.373.93](#) Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier!

Eigenschaften	
Artikelnummer	0.0.373.93
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	410,0 g

Zubehör	
8.0.000.19	Halbrundschraube M8x16, verzinkt
0.0.026.18	Nutenstein 8 St M8, verzinkt