

UTENSILE COMBINATO IN HSS CON ATTACCO ESAGONALE 1/4"

PER AVVITATORI E TRAPANI REVERSIBILI

Combined bits for drilling-threading-deburring in one operation with 1/4" hexagon drive

10212

HSS-G

M

$R \leq 600 \text{ N/mm}^2$

Applicazioni

Applications



Metalli
Metals



Leghe leggere
Light alloys



Plastica
Plastic





codice code	Materiale Material	n. pezzi No. pieces	Composizione Composition
19020213	ABS	6	M 3-4-5-6-8-10

Attacco esagonale 1/4" per avvitori,
trapani a batteria, trapani portatili
e stazionari reversibili
1/4 hex shank for battery powered
screwdriver, reversible hand powered drills
and stationary power drills

Svasatore
Deburrer

Maschio filettatore
Threading tap

Punta per preforo con affilatura
auto-centrante
Split point self-centering twist drill



Per forare, filettare e svasare in acciaio, alluminio, metalli non ferrosi in genere, plastica sino a $R \leq 600 \text{ N/mm}^2$ e profondità $1 \times D$.

Drilling, threading and deburring in steel, aluminium, plastics with $R \leq 600 \text{ N/mm}^2$ and depth $1 \times D$.