



414

Axialfläkt DC 40x40x20 mm

Energisnål kompaktfäkt. Kan fås med tillval /2.



Teknisk data

Beskrivning	Axialfläkt DC 40x40x20 mm
Spänning	24 VDC
Spänningsområde	20-28 VDC
Effekt	1,0 W
Varvtal	6000 rpm
Luftflöde	2.78 l/s
Luftflöde	10.0 m3/h
Luftflöde	5.9 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåsriktning	Utlopp över motorfästet
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motor	Elektroniskt kommuterad yttterotormotor med integrerad drivelektronik
Motorskydd / Skydd	Skydd mot felaktig polaritet och blockerad rotor
Lagertyp	Sintec glidlager
Fläkthjul	Glasfiberarmerad plast, PA
Hölje	Glasfiberarmerad plast, PBT
Elektrisk anslutning	Två enkelledare AWG28, TR64, skalade och förtenta
Ljudtryck	18.0 dB(A)
Ljudeffekt	3.8 Bel
Livslängd L10	ebm-papst Service Life L10: 50000 tim 20 °C / 20000 tim 60 °C Life expectancy L10Δ: 62500 tim 40 °C
Uppfyllda standarder	VDE, UL, CSA
Storlek	40x40x20 mm
Vikt	27 g
Art.nr	9291708002

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Tillbehör till 414


Benämning	Art.nr	Information
LZ29-1	9920029001	Skyddsgaller metall 40x40 mm




414


Axialfläkt DC 40x40x20 mm

Diagram





Ritning





414

Axialfläkt DC 40x40x20 mm

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se