



K 900 K

MARTELLLO DEMOLITORE CLASSE 10 KG

20 J di energia del colpo per ineguagliabili prestazioni di demolizione

Motore da 1600 W il migliore della sua categoria con notevole potenza per le applicazioni piu' pesanti

Elettronica digitale full-wave DIGITRONIC™ per una precisa regolazione della potenza in funzione delle applicazioni

3 impugnature, tutte dotate di tecnologia AVS (antivibrazione) e Softgrip per un maggior comfort e per diminuire l'affaticamento dell'operatore

LED indicatore stato di manutenzione

Sistema di lubrificazione dell'utensile per una maggiore durata del prodotto

Motore con design verticale per un maggior comfort in applicazioni verticali

Ideale per l'utilizzo combinato con generatori

Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura

Cavo 6 m



Potenza (W)	1,600
Percussioni al minuto a pieno carico	975 - 1,950
Attacco	K-Esagonale
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	11
Peso (Kg)	11.0
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933375650