



Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 02:51:33 UTC

SCHAEFFLER




ARCALUB-C4-2P-24VDC

Graisser automatique CONCEPT

CONCEPT4, Multi-point lubricator

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Drive System	PP	Piston pump
Lubricant volume	V400	400 cm³

Données techniques

	Pompe à pistons	Principe fonctionnel
V Lub	400 cm³	Lubricant volume
	0,16 cm³	Quantité de dosage (par évacuation et course/impulsion)
P op	70 bar	Pression de fonctionnement, max.
	≤ NLGI 3 (suitability test required)	Lubrifiant
n pb	2	Nombre de corps de pompe
n out	4	Nombre de sorties
	≤ 4	Nombre de points de graissage : direct
	≤ 8	Nombre de points de graissage : avec séparateurs
	> 12	Nombre de points de graissage : avec distributeurs progressifs
	Flexible PA	Connexion
U op	DC 24 V	Tension de fonctionnement
	M12 x 1, 4 broches	Fiche de connexion pour interface multifonction
I max	≤ 350 mA	Consommation de courant (24 V CC)
	API	Contrôleur (externe)
	intégré, électronique	Surveillance : pression
	IP54	Classe de protection
	Polyamide	Matériau du boîtier
t min	-15 °C	Température de fonctionnement, min.
t max	60 °C	Température de fonctionnement, max.
	verticale	Position de montage
	108,5 x 198,4 x 110,8	Cotes (mm)
≈m	1,5 kg	Poids