

RUOTA U 110X30/40 35X12,2 CC 15+GR.X HT


Serie Ruota U

Ruote monolitiche in alluminio idonee per alte temperature (-40°C / +270°C). Disponibili con cuscinetti a sfere standard o inox
Ruota con cuscinetti a sfere.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	110 mm
Larghezza del battistrada	E	30,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	35 mm
Diametro foro	d	15 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	38 mm
Peso articolo		0,360 kg
Larghezza mozzo	L	40 mm
Portata		200 kg



CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.** (sales@lagspa.it).