

M18 BLH-502X

TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM BRUSHLESS M18™

Potente meccanismo di battuta e motore brushless in grado di fornire 2,3 J di energia

Design compatto ed ergonomico per massimo comfort durante l'utilizzo

Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza

4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello

Impugnatura laterale antivibrazioni

Compatibile con l'unità di aspirazione M18 CDEX

Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Energia del colpo (EPTA)(J)	2,3
Frequenza di percussione (colpi/min)	5,100
Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	26/ 13/ 26
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	14,9
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	12,7
Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933478894