





RTUEY35-XL

Coulisseaux-tendeur complet

Coulisseaux tendeurs RTUEY, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
H	102 mm	Hauteur
L	131,5 mm	Longueur totale
≈m	1,63 kg	Poids

Cotes de montage

A 1	12 mm	Largeur rainure de guidage
	H13	Jeu largeur rainure de guidage
H 1	89 mm	Distance rainures de guidage
	0,15 mm	Tolérance haute de la distance de la rainure de guidage
	-0,15 mm	Tolérance distance mini rainure de guidage
N	22 mm	Trou de fixation



Dimensions

L 1	80 mm	Distance axe arbre
L 2	13 mm	Longueur lien fixe
L 3	63 mm	Longueur rainure de guidage
A	40 mm	Largeur logement côté fixation
N 1	18 mm	Largeur encoche
N 2	36,5 mm	Hauteur gorge
B	42,9 mm	Width inner ring
S 1	25,4 mm	Distance of raceway to locking collar
T	64 mm	Hauteur logement côté fixation
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification
A 2	30 mm	Largeur logement

information additionnelle

TUE07	Corps de palier
GYE35-XL-KRR-B	Désignation roulement

Plage de température

T min	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T max	120 °C	Température de fonctionnement max.