

ALPHA

8370BOG080P62

EAN 4031582491272

Roulette pivotante, Fixation à platine. chape en acier inoxydable Roue en résine phénolique résistante à la haute température, auto-lubrifiante.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	35 mm
Dimension de platine	105 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	36 mm
Diamètre d'encombrement	152 mm
Hauteur	108 mm
Résistance à la température	-40 / +280 °C
Norme	EN_12532
Rayon d'encombrement	76 mm
Dureté du bandage	Shore D 90
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●