

M18 FHSAGO180VXPDB2-0X

SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 180 MM CON VELOCITÀ REGOLABILE M18 FUEL™ CON AVVIO A PALETTA E ONE-KEY™

Smerigliatrice angolare da 180 mm che garantisce performance similari a 1800W

Massimo controllo in ogni applicazione grazie alle 4 velocità selezionabili
RAPIDSTOP™ blocca il disco in meno di 3 secondi

Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

Impugnatura antivibrazioni

Sistema FIXTEC™ integrato per il cambio del disco senza utensili

Paletta non bloccabile e sistema per evitare il riavvio accidentale

Impugnatura più sottile per facilitare la presa

Griglia di protezione dalle polveri che può essere rimossa per facilitare la pulizia

Carter da 180 mm che può essere spostato senza l'utilizzo di utensili

Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	5,000 - 8,400
Freno	Sì
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta
FIXTEC™	Sì
Velocità variabile	Sì
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.6 (M18 FB8)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933498942