

M12 BSWP-O

M12™ HYDROPASS™ POMPA AD IMMERSIONE PER ACQUE SCURE

Il sistema di filtraggio HYDROPASS™ previene l'otturazione del foro in entrata permettendo all'utilizzatore di pompare acqua senza fermarsi a causa dei detriti

Pompa più di 2000 l/ora (34 litri al minuto) e fino a 1000 l con una batteria M12™ da 6.0 Ah. Perfetta per svuotare tombini, fossi, caditoie

Può essere immersa fino ad 85 cm permettendo all'utilizzatore di pompare grandi quantità di acqua fino ad 4,5 m di altezza

La filettatura da ¾" BSPT permette di connettere tubazioni fino a 19mm (diametro interno)

Adatta per acque bianche, grigie e nere


Indicatore dello stato di carica della batteria

Il motore spazzolato a 4 poli, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono massime prestazioni

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Portata (l/h)	2040
Max altezza testa (m)	4.5
Max temperatura acqua (°C)	60
Dimensioni filetto (mm)	19 Maschio
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.0 (M12 B6)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479639