

Datenblatt:

Mehrfachadapter PEACOCK 3xT13 kippar 180° ws

Mehrfachadapter PEACOCK 3xT13, Stecker T12 kippar bis zu 180°, weiss



Artikelnummer	14 9769 0	
EAN	7611007004637	
Einheits Nr.	672134089	
Einheit	STK	
Verpackungseinheit	5	
Verpackungsmasse	13.5 x 12.0 x 3.0 (B x H x T) cm	
Bruttogewicht	0.100 Kg	
Ursprungsland	CN	
Zolltarifnr.	85366990990	

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Mehrfachadapter
Marke	STEFFEN
Modell	3x Typ 13
Anzahl Steckdosen	3
Steckdosentyp	Typ 13
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Produktfarbe	Weiss
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennleistung	2500 W
Steckertyp	Typ 12 (180° kippar)
Schalter	Nein
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Zusatzfunktionen	Stecker bis zu 180° kippar
Produkthöhe	120 mm
Produktbreite	135 mm
Produkttiefe	30 mm
Gewicht netto	0.100 Kg
Verpackungsart	offen

