



SIMATIC NET, Repeater für AS-Interface zur Leitungsverlängerung im K45 Gehäuse

Allgemeine technische Daten			
Ausführung des Produkts		AS-Interface Repeater	
Ausführung des Device-Typs		kein Slave integriert	
Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation	V	26,5 ... 31,6	
Anschlüsse/ Klemmen			
Ausführung des AS-Interface-Anschlusses		direkter Anschluss an AS-i Flachleitung	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +60	
Schutzart IP		IP67	
Approbationen/ Zertifikate			
allgemeine Produktzulassung	EMV	Sonstige	Umwelt



[Bestätigung](#)



[Umweltbestätigung](#)

Industrielle Kommunikation



Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=6GK1210-0SA01>

CAX-Online-Generator



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=6GK1210-0SA01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/6GK1210-0SA01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=6GK1210-0SA01&lang=de



letzte Änderung:

02.04.2025 