

M12 BHCS3L-O

POMPA IRRORATRICE PER AGENTI CHIMICI M12™ DA 3.7 L

Pressione istantanea, costante e regolabile, per massimo controllo
3 differenti modalità di pressione per diverse applicazioni quali irrorazione localizzata, diffusa e a distanza da 0.4 a 1.1 l/min

Permette risparmio di tempo e fatica rispetto all'utilizzo di una pompa irroratrice manuale

Raggiunge fino a 5.5 bar di pressione massima e fino a 5.2 metri di distanza verticale del getto

Fino a 300 litri di acqua nebulizzata con 1 sola batteria M12™ 2.0 Ah

Lancia staccabile dalla tanica, per utilizzo della pompa irroratrice a una o due mani

Possibilità di blocco dell'interruttore per eliminare la possibilità di spray chimico indesiderato

Da utilizzarsi con pesticidi, erbicidi, insetticidi, fungicidi, fertilizzanti

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Fornito con tracolla per maggiore comfort durante l'utilizzo



REDLITHIUM™



Capacità serbatoio (l)	3.7
Portata (litri al minuto)	0.4 - 1.1
Impostazioni di velocità	3
Distanza getto (m)	5.2
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.5 (M12 B6)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480781