

**FAG****UKP208** **Palier à semelle**

Paliers à semelle UKP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité RSR

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Matériaux	GG	Grey cast iron
tolérance logement	J7	Couple normal

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
L	184 mm	Longueur totale
H 2	98 mm	Hauteur
≈m	2,04 kg	Poids

Cotes de montage

J	137 mm	Distance trous de fixation
N	17 mm	Largeur (rainure)
N 1	21 mm	Longueur (rainure)

Dimensions

H	49,2 mm	Distance axe arbre
A	54 mm	Largeur (base)
H 1	18 mm	Hauteur (base)
B 1	46 mm	Largeur totale du collier de blocage
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification



information additionnelle

P208	Corps de palier
UK208	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.